

Garant**Kaksipääkiintoavainsarja, Työkalujen lukumäärä: 10****Tilaustiedot**

Tilausnumero	952422 10
GTIN	4062406154226
Tuoteluokka	91A

Kuvaus**Malli:**

Yleistyökalusarjat kaksivärisellä PE-kovavaahtoalustalla. Tiiviskuplainen vaaho on öljynkestävä eikä ime nesteitä. **Pintakerroksen väri on antrasiitti**, sen alla oleva **sininen kontrastiväri** osoittaa, että työkaluja puuttuu.

Toimituksen sisältö:

Kovavaahtoalusta (tyhjä) nro 952001 koko 952422: 1 kpl

GARANT -kaksipäinen kiintoavainsarja nro 610610 koko 10 (6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 21×24; 27×30): 1 kpl

Tekninen kuvaus

Leveys	200 mm
Työkalujen lukumäärä	10
Syvyys	500 mm
Syvyys G	20
Leveys G	8
Malli	ruuviavainten kanssa (lenkki- ja kiintoavaimet)
Paino	1,709 kg
Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus	30 mm

Vetolaatikon täyttöaste G	8×20
Tuotetyyppi	Kovavaahtaalusta

Tarvikkeet

Kovavaahtaalusta työkalusarjoille sopii kovavaahtosarjaan 952422	952001 952422
Kaksipäinen kiintoavainsarja Avainten määrä 10	610610 10