



Kiintolenkkiavainsarja, Työkalujen lukumäärä: 19



Tilaustiedot

Tilausnumero	952435 19
GTIN	4062406154332
Tuoteluokka	91A

Kuvaus

Malli:

Yleistyökalusarjat kaksivärisellä PE-kovavaahtoalustalla. Tiiviskuplainen vaaho on öljynkestävä eikä ime nesteitä. **Pintakerroksen väri on antrasiitti**, sen alla oleva **sininen kontrastiväri** osoittaa, että työkaluja puuttuu.

Toimituksen sisältö:

Kovavaahtoalusta (tyhjä) nro 952001 koko 952435: 1 kpl
HOLEX-kiintolenkkiavainsarja nro 613960 koko 19 (5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24): 1 kpl

Tekninen kuvaus

Leveys G	8
Syvyys	500 mm
Leveys	200 mm
Syvyys G	20
Työkalujen lukumäärä	19
Malli	ruuviavainten kanssa (lenkki- ja kiintoavaimet)
Paino	2,271 kg
Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus	30 mm

Vetolaatikon täyttöaste G	8×20
pienin sopiva vetolaatikon etukorkeus	100 mm
Tuotetyyppi	Kovavaahtoalusta

Tarvikkeet

Kiintolenkkiavainsarja Avainten määrä 19	613960 19
Kovavaahtoalusta työkalusarjoille sopii kovavaahtosarjaan 952435	952001 952435