

Työpajaviilasarja, Työkalujen lukumäärä: 10



Tilaustiedot

Tilausnumero	952218 10
GTIN	2050002019812
Tuoteluokka	91A

Kuvaus

Malli:

Yleistyökalusarjat kaksivärisellä PE-kovavaahtoalustalla. Tiiviskuplainen vaaho on öljynkestävä eikä ime nesteitä. **Pintakerroksen väri on antrasiitti**, sen alla oleva **sininen kontrastiväri** osoittaa, että työkaluja puuttuu.

Toimituksen sisältö:

Kovavaahtoalusta (tyhjä) nro 952001 koko 952218: 1 kpl

6-os. avainviilasarja nro 518970: 1 kpl

Teräsharja nro 575000, koko 3: 1 kpl

Viilaharja nro 576000, koko 100×25: 1 kpl

PUK-saha, säädettävä, nro 581200: 1 kpl

PUK-sahanteräsarja, 12 osaa, metalli nro 581250: 1 kpl

Tekninen kuvaus

Työkalujen lukumäärä	10
Leveys G	8
Syvyys	500 mm
Leveys	200 mm
Syvyys G	20
Malli	viilojen kanssa
Korkeus	75 mm

Paino	0,54 kg
Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus	30 mm
Vetolaatikon täyttöaste G	8x20
Tuotetyyppi	Kovavaahtoalusta

Tarvikkeet

LankakäsiharjaTeräslanka, sileä 0,35 mm Harjasrivien lkm 3	575000 3
Avainviilarja, 6 osaamuovitasku	518970
Kovavaahtoalusta työkalusarjoille sopii kovavaahtosarjaan 952218	952001 952218
PUK-saha, jossa yleisterä (310)Säädettävä kädensija	581200
Viilaharja Harjaosan pituus L3x-leveys L1 100X25 mm	576000 100X25
Sahanteräsarja, 12 osaa, PUK-sahalle, metalli (312)32 hammasta/tuuma	581250