



Räikkälenkkiavainsarja JOKER, Työkalujen lukumäärä: 11



Tilaustiedot

Tilausnumero	952440 11
GTIN	2050002004115
Tuoteluokka	91A

Kuvaus

Malli:

Yleistyökalusarjat kaksivärisellä PE-kovavaahtoalustalla. Tiiviskuplainen vaaho on öljynkestävä eikä ime nesteitä. **Pintakerroksen väri on antrasiitti**, sen alla oleva **sininen kontrastiväri** osoittaa, että työkaluja puuttuu.

Toimituksen sisältö:

Kovavaahtoalusta (tyhjä) nro 952001 koko 952440: 1 kpl

WERA-räikkälenkkiavain nro 614870 koot 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19: kutakin 1 kpl

Tekninen kuvaus

Syvyys G	20
Leveys	200 mm
Leveys G	8
Työkalujen lukumäärä	11
Syvyys	500 mm
Malli	ruuviavainten kanssa (lenkki- ja kiintoavaimet)
Paino	1,865 kg
Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus	30 mm
Vetolaatikon täyttöaste G	8x20

Tuotetyyppi	Kovavaahtoalusta
-------------	------------------

Tarvikkeet

JOKER 6000 -kiintoavain/räikkälenkkiavain Avainkoko 10 mm	614870 10
JOKER 6000 -kiintoavain/räikkälenkkiavain Avainkoko 12 mm	614870 12
JOKER 6000 -kiintoavain/räikkälenkkiavain Avainkoko 15 mm	614870 15
JOKER 6000 -kiintoavain/räikkälenkkiavain Avainkoko 11 mm	614870 11
JOKER 6000 -kiintoavain/räikkälenkkiavain Avainkoko 8 mm	614870 8
JOKER 6000 -kiintoavain/räikkälenkkiavain Avainkoko 17 mm	614870 17
JOKER 6000 -kiintoavain/räikkälenkkiavain Avainkoko 14 mm	614870 14
JOKER 6000 -kiintoavain/räikkälenkkiavain Avainkoko 13 mm	614870 13
Kovavaahtoalusta työkalusarjoille sopii kovavaahtosarjaan 952440	952001 952440
JOKER 6000 -kiintoavain/räikkälenkkiavain Avainkoko 18 mm	614870 18
JOKER 6000 -kiintoavain/räikkälenkkiavain Avainkoko 19 mm	614870 19
JOKER 6000 -kiintoavain/räikkälenkkiavain Avainkoko 16 mm	614870 16