

Garant**Kaksoislenkkiavainsarja, taivutettu, Työkalujen lukumäärä: 8****Tilaustiedot**

Tilausnumero	952443 8
GTIN	4062406154387
Tuoteluokka	91A

Kuvaus**Malli:**

Yleistyökalusarjat kaksivärisellä PE-kovavaahtoalustalla. Tiiviskuplainen vaaho on öljynkestävä eikä ime nesteitä. **Pintakerroksen väri on antrasiitti**, sen alla oleva **sininen kontrastiväri** osoittaa, että työkaluja puuttuu.

Toimituksen sisältö:

Kovavaahtoalusta (tyhjä) nro 952001 koko 952443: 1 kpl

GARANT-kaksoislenkkiavain, jyrkästi taivutettu malli nro 615600 koot 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×17; 16×18; 19×22; 24×27: kutakin 1 kpl

Tekninen kuvaus

Työkalujen lukumäärä	8
Syvyys G	20
Leveys G	8
Leveys	200 mm
Syvyys	500 mm
Paino	1,702 kg
Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus	30 mm
Vetolaatikon täyttöaste G	8×20
Tuotetyyppi	Kovavaahtoalusta

Tarvikkeet

Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen Avainkoko 14X17 mm	615700 14X17
Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen Avainkoko 16X18 mm	615700 16X18
Kovavaahtoalusta työkalusarjoille sopii kovavaahtosarjaan 952443	952001 952443
Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen Avainkoko 19X22 mm	615700 19X22
Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen Avainkoko 8X9 mm	615700 8X9
Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen Avainkoko 24X27 mm	615000 24X27
Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen Avainkoko 12X13 mm	615000 12X13
Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen Avainkoko 6X7 mm	615600 6X7
Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen Avainkoko 12X13 mm	615600 12X13
Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen Avainkoko 19X22 mm	615600 19X22
Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen Avainkoko 10X11 mm	615000 10X11
Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen Avainkoko 24X27 mm	615600 24X27
Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen Avainkoko 16X18 mm	615600 16X18
Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen Avainkoko 14X17 mm	615600 14X17
Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen Avainkoko 16X18 mm	615950 16X18
Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen Avainkoko 8X9 mm	615600 8X9
Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen Avainkoko 10X11 mm	615600 10X11