

Garant**Kiintolenkkiavainsarja, Työkalujen lukumäärä: 9****Tilaustiedot**

Tilausnumero	952462 9
GTIN	4062406154448
Tuoteluokka	91A

Kuvaus**Malli:**

Yleistyökalusarjat kaksivärisellä PE-kovavaahtoalustalla. Tiiviskuplainen vahto on öljynkestävä eikä ime nesteitä. **Pintakerroksen väri on antrasiitti**, sen alla oleva **sininen kontrastiväri** osoittaa, että työkaluja puuttuu.

Toimituksen sisältö:

Kovavaahtoalusta (tyhjä) nro 952001 koko 952462: 1 kpl

GARANT-kiintolenkkiavain nro 613600 koot 5,5; 7; 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19: kutakin 1 kpl

Tekninen kuvaus

Työkalujen lukumäärä	9
Syvyys	250 mm
Syvyys G	10
Leveys	250 mm
Leveys G	10

Malli	ruuviavainten kanssa (lenkki- ja kiintoavaimet)
Paino	0,743 kg
Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus	30 mm
Vetolaatikon täyttöaste G	10×10
Tuotetyyppi	Kovavaahtoalusta

Tarvikkeet

Kiintolenkkiavain Avainkoko 16 mm	613600 16
Kiintolenkkiavain Avainkoko 10 mm	613600 10
Kiintolenkkiavain Avainkoko 8 mm	613600 8
Kiintolenkkiavain Avainkoko 5,5 mm	613600 5,5
Kiintolenkkiavain Avainkoko 19 mm	613600 19
Kiintolenkkiavain Avainkoko 18 mm	613600 18
Kiintolenkkiavain Avainkoko 13 mm	613600 13
Kiintolenkkiavain Avainkoko 17 mm	613600 17
Kovavaahtoalusta työkalusarjoille sopii kovavaahtosarjaan 952462	952001 952462
Kiintolenkkiavain Avainkoko 7 mm	613600 7