



ruuviavainsarja, Ruuvinvääntimien lkm.: 13



Tilaustiedot

Tilausnumero	667270 13
GTIN	4013288176349
Tuoteluokka	63H

Kuvaus

Malli:

Kahva iskunkestävää muovia, integroidut pehmytosat. Iskupää ja apuvääntökanta (paitsi koko 3,5). 6-kulmainen **terä** erikoisterästä, terä kahvan päähän asti (ura koossa 3,5 ei kahvan päähän asti).

Toimituksen sisältö:

13-osainen, 2 muovipidikettä.

à 1 ruuvitaltta urakantaruuveille nro 660300, koot 3,5; 4,5; 5,5; 7; 9.

à 1 ruuvitaltta Phillips-ruuveille nro 668300, koot 1; 2; 3.

à 1 ruuvitaltta Pozidriv-ruuveille nro 668305, koot 1; 2; 3.

1 ruuvitaltta kutakin Torx®-ruuveille, koot TX20; TX25.

Tekninen kuvaus

Vääntökuusikulma	kyllä
Ruuvinvääntimien lkm.	13
Irrotusprofiili	uraruuvinväännin
Irrotusprofiili	Ruuvitaltta TORX®-ruuveille
Irrotusprofiili	Pozidriv-ruuvitaltta

Irrotusprofiili	Ruuvinväännin Phillips-ruuveille
Valmistajamerkintä	Big Pack 900
iskupää	kyllä, paitsi urakoko 3,5
Kahvarakenne	iskunkestävää muovia integroidulla pehmeällä alueella (paitsi rako koko 3,5)
Kahvamateriaali	iskunkestävää muovia
läpimenevä terä	kyllä
Tuotetyyppi	Ruuvitaltta

Tarvikkeet

Ruuvitaltta, urakantaruuveille, Kraftform-kahvaja iskupää Terän leveys b 7 mm	660300 7
Ruuvitaltta, urakantaruuveille, Kraftform-kahvaja iskupää Terän leveys b 5,5 mm	660300 5,5
Ruuvitaltta, urakantaruuveille, Kraftform-kahvaja iskupää Terän leveys b 3,5 mm	660300 3,5
Ruuvinväännin Phillips-ruuveillesisältää iskupään Ristikantakoko 2	668300 2
Ruuvinväännin Phillips-ruuveillesisältää iskupään Ristikantakoko 3	668300 3
Ruuvitaltta, urakantaruuveille, Kraftform-kahvaja iskupää Terän leveys b 4,5 mm	660300 4,5
Ruuvinväännin Pozidriv-ruuveillesisältää iskupään Ristikantakoko 3	668305 3
Ruuvinväännin Pozidriv-ruuveillesisältää iskupään Ristikantakoko 1	668305 1
Ruuvinväännin Phillips-ruuveillesisältää iskupään Ristikantakoko 1	668300 1
Ruuvinväännin Pozidriv-ruuveillesisältää iskupään Ristikantakoko 2	668305 2
	660300 9

Ruuvitaltta, urakantaruuveille, Kraftform-kahvaja iskupää
Terän leveys b 9 mm
