



Bits-terävalikoima "Tool-Check PLUS", sis. vääntötyökalun ja hylsyavaimet 39 osaa



Tilaustiedot

Tilausnumero	676171
GTIN	4013288191601
Tuoteluokka	63H

Kuvaus

Malli:

Käytännöllisesti kootut Bit-kärkien ja käyttötyökalujen Kraftform Kompakt® -sarjat **käsi- ja konekäyttöön. Kraftform--ruuvitalttakahva 1/4 tuuman Bits-kärjille, C 6,3- ja E 6,3 -varret.**

Sisältö:

Kärjet, pituus 25 mm, C 6,3, Phillips-ruuveille: Nro 675200 2 kpl koko 1/25; 3 kpl koko 2/25; 1 kpl koko 3/25

Kärjet, pituus 25 mm, C 6,3, Pozidriv-ruuveille: Nro 675380 1 kpl koko 1/25; 3 kpl koko 2/25; 1 kpl koko 3/25

Kärjet, pituus 25 mm, C 6,3, kuusiokoloruuveille: 1 kpl nro 675240 koot 3; 4; 5; 6; 8

Kärjet, pituus 25 mm, C 6,3, kolo-Torx®-ruuveille: 1 kpl koot TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40

Kärjet, pituus 25 mm, C 6,3, kolo-Torx®-ruuveille tapilla: 1 kpl nro 675350 koot TX10; TX15; TX20; TX25; TX30

Kärjet, pituus 25 mm, C 6,3, urakantaruuveille: 1 kpl koko 1,0x5,5

Hylsyavainsarja 1/4 tuumaa, kuusiokannalle: 1 kpl koot 5,5; 6; 7; 8; 10; 12; 13

Sovitin: 1 kpl 1/4 tuuman neliökolo – 1/4 tuuman bit-istukka

"Rapidaptor"-liitântävarsi: 1 kpl nro 675020 koko 6,3K

Ruuvitaltanpidin: 1 kpl

Kärkiräikkä, 1/4 tuumaa: 1 kpl nro 676645

Tekninen kuvaus

Irrotusprofiili	Ruuvinväännin Phillips-ruuveille
Irrotusprofiili	Pozidriv-ruuvitaltta
Irrotusprofiili	uraruuvinväännin
Irrotusprofiili	6-kulmaiset vaihtoholkit
Irrotusprofiili	kuusiokoloväännin
Irrotusprofiili	Ruuvinväännin TORX®-ruuveille
Irrotusprofiili	Ruuvinväännin reiällisille TORX®-ruuveille
Valmistajamerkintä	Tool-Check PLUS
käyttötyökalu	Ruuvitaltanpidin
käyttötyökalu	Kärkiräikkä, 1/4 tuumaa
Tuotetyyppi	Kärkityökalu

Tarvikkeet

Kärki kuusioruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3Hex-plus-profiili Kuusikulma 4 mm	675240 4
Varsi, magneetti / pikaliitin Varrenkuusikulma 6,3K	675020 6,3K
Kärki Phillips-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3, vääntöalue Ristikantakoko / Kokonaispituus 1/25 mm	675200 1/25
Kärki Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3reiällä Torx®-profiili TX15	675350 TX15
Kärki Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3reiällä Torx®-profiili TX20	675350 TX20
Kärki Pozidriv-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3, vääntöaluekova Ristikantakoko / Kokonaispituus 3/25 mm	675380 3/25
Kärki kuusioruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3Hex-plus-profiili Kuusikulma 6 mm	675240 6
Kärki kuusioruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3Hex-plus-profiili Kuusikulma 8 mm	675240 8
Kärki Phillips-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3, vääntöalue Ristikantakoko / Kokonaispituus 3/25 mm	675200 3/25

Kärki Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3reiällä Torx®-profiili TX10	675350 TX10
Kärki Pozidriv-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3, vääntöaluekova Ristikantakoko / Kokonaispituus 2/25 mm	675380 2/25
Kärki kuusioruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3Hex-plus-profiili Kuusikulma 3 mm	675240 3
Kärki kuusioruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3Hex-plus-profiili Kuusikulma 5 mm	675240 5
Räikkävain 1/4 tuuman Bit-terille C 6,3 ja E 6,3 Tyyppi 1/4	676645 1/4
Kärki Phillips-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3, vääntöalue Ristikantakoko / Kokonaispituus 2/25 mm	675200 2/25
Kärki Pozidriv-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3, vääntöaluekova Ristikantakoko / Kokonaispituus 1/25 mm	675380 1/25
Kärki Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3reiällä Torx®-profiili TX30	675350 TX30
Kärki Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3reiällä Torx®-profiili TX25	675350 TX25