



Pikasyöttöjyrsin MFH mini, weldonvarsi, Ø D / Terien lkm Z: 20/3mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	221955 20/3
GTIN	4960664741366
Tuoteluokka	250

Tekninen kuvaus

Kääntöterän ruuvi	229713 (8IP; 1,2 Nm)
enimmäistyöstösyvyys $a_{p\ max}$	1 mm
Terien lkm Z	3
Terän Ø D_c	20 mm
Varren Ø D_s h6	20 mm
Ulkoneman pituus L_1	50 mm
Kokonaispituus L_{ges}	101 mm
Sopiva kääntöterä	LOGU 0303..
Ø D_3	13 mm
Sisäjähdytys	kyllä
Pyöröporausjyrsintä Ø D_{max}	38 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D_{min}	33 mm
Porrastuskulma α_{max}	1,52 astetta
Porrastuspituus L kun α_{max}	11,3 mm
Asetuskulma κ	15 astetta
varren malli	weldonvarsi

Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	229713
----------------	--------