



Akkumonitoimileikkuri, Tyyppi: M12FCOT-0



Tilaustiedot

Tilausnumero	078204 M12FCOT-0
GTIN	4058546225636
Tuoteluokka	03L

Kuvaus

Malli:

FUEL akkukäyttöinen monimateriaalileikkuri, 76 mm:n terä 16,3 mm:n leikkaussyvyyteen.

Toimituksen sisältö:

Ilman akkua ja ilman laturia. 1 timanttiterä laatoille, 1 kovametallinen hiomaterä, 1 metallinleikkauspyörä, 1 säädettävä pölynimuri.

Huomautus:

Sopivat vaihtoakut ja tarvikkeet löytyvät alkaen numerosta 073814.

Sopiva katkaisulaikka löytyy nrosta 563050 koko 75.

Tekninen kuvaus

sopiva akku – toimittaja/akkutyyppi/jännite	Milwaukee tyyppi B 12 V
Valmistajamerkintä	M12FCOT-0
Paino	1 kg
Sahanterän reiän Ø	10 mm
akun jännite	12 V

EN-standardin mukainen värinän enimmäistaso	2,9 m/s ²
Enimmäiskierrosluku	20000 min ⁻¹
Akkutyyppe	Litiumioni
Sisältyvien akkujen lukumäärä	0
Enimmäiskatkaisusyvyys	16,3 mm
Laikan enimmäis-Ø	76 mm
Energiansyöttö	Akkukäyttöinen
Tuotetyyppi	Sahat

Tarvikkeet

Akku-aloitussarja Tyyppi M12NRG4	073839 M12NRG4
PienoiskatkaisulaikkaPREMIUM*** ERITTÄIN KAPEA Kiekon Ø 75 mm	563050 75
Akun latauslaite Tyyppi M1218C	073840 M1218C
Li-ioni-järjestelmä M12B6 Akkutyyppe MB12	073829 MB12
Li-ioni-järjestelmä M4B2/M12B2 Akkutyyppe MB12	073814 MB12
Li-ioni-järjestelmä M12B4 Akkutyyppe MB12	073815 MB12
Akun latauslaite Tyyppi M1218FC	073840 M1218FC