



Pikasyöttöjyrsin MFH mini, Lieriövarsi, Ø D / Terien lkm Z: 16/2Lmm



Tilaustiedot

Tilausnumero	221950 16/2L
GTIN	4960664741427
Tuoteluokka	250

Tekninen kuvaus

Kääntöterän ruuvi	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Terän Ø D _c	16 mm
enimmäistyöstösyvyys a _{p max}	1 mm
Terien lkm Z	2
Varren Ø D _s h6	16 mm
Ulkoneman pituus L ₁	50 mm
Ø D ₃	9 mm
Kokonaispituus L _{ges}	150 mm
Sopiva kääntöterä	LOGU 0303..
Sisjäähdytys	kyllä
Pyöröporausjyrsintä Ø D _{max}	30 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D _{min}	25 mm
Porrastuskulma α _{max}	2,35 astetta
Porrastuspituus L kun α _{max}	7,3 mm
Asetuskulma κ	15 astetta
varren malli	Lieriövarsi

Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	229713
----------------	--------