




## Ruuvitaltta, iskupää, Työkalujen lukumäärä: 7



### Tilaustiedot

Tilausnumero	953423 7
GTIN	2050002004214
Tuoteluokka	91A

### Kuvaus

#### Malli:

Yleistyökalusarjat kaksivärisellä PE-kovavaahtoalustalla. Tiiviskuplainen vaaho on öljynkestävä eikä ime nesteitä. **Pintakerroksen väri on antrasiitti**, sen alla oleva **sininen kontrastiväri** osoittaa, että työkaluja puuttuu.

#### Toimituksen sisältö:

Kovavaahtoalusta (tyhjä) nro 952001 koko 953423: 1 kpl

WERA-ruuvitaltta urakantaruuveille nro 660300 koot 3,5; 4,5; 5,5; 7: kutakin 1 kpl

WERA-ruuvitaltta Phillips-ruuveille nro 668300 koot 1; 2: kutakin 1 kpl

Pienille osille tarkoitettu GARANT easyPick -lokero nro 951211 koko 3x3/1: 1 kpl

### Tekninen kuvaus

Työkalujen lukumäärä	7
Syvyys G	16
Syvyys	400 mm
Työkalujen lukumäärä	7
Leveys G	8
Leveys	200 mm
Paino	0,676 kg

Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus	30 mm
Vetolaatikon täyttöaste G	8×16
Tuotetyyppi	Kovavaahtoalusta

## Tarvikkeet

Ruuvitaltta, urakantaruuveille, Kraftform-kahvaja iskupää Terän leveys b 7 mm	660300 7
Ruuvinväännin Phillips-ruuveillesisältää iskupään Ristikantakoko 2	668300 2
Ruuvitaltta, urakantaruuveille, Kraftform-kahvaja iskupää Terän leveys b 5,5 mm	660300 5,5
Kovavaahtoalusta työkalusarjoille sopii kovavaahtosarjaan 953423	952001 953423
Ruuvinväännin Phillips-ruuveillesisältää iskupään Ristikantakoko 1	668300 1
Ruuvitaltta, urakantaruuveille, Kraftform-kahvaja iskupää Terän leveys b 3,5 mm	660300 3,5
Ruuvitaltta, urakantaruuveille, Kraftform-kahvaja iskupää Terän leveys b 4,5 mm	660300 4,5