



Pikasyöttöjyrsin MFH mini, Lieriövarsi, Ø D / Terien lkm Z: 32/5mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	221950 32/5
GTIN	4960664741335
Tuoteluokka	250

Tekninen kuvaus

Kääntöterän ruuvi	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Ulkoneman pituus L_1	70 mm
enimmäistyöstösyvyys $a_{p\ max}$	1 mm
Ø D_3	25 mm
Sopiva kääntöterä	LOGU 0303..
Varren Ø D_5 h6	32 mm
Kokonaispituus L_{ges}	150 mm
Terän Ø D_c	32 mm
Terien lkm Z	5
Sisäjähdytys	kyllä
Pyöröporausjyrsintä Ø D_{max}	62 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D_{min}	57 mm
Porrastuskulma α_{max}	0,74 astetta
Porrastuspituus L kun α_{max}	23,3 mm
Asetuskulma κ	15 astetta
varren malli	Lieriövarsi

Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	229713
----------------	--------