

Garant**Hylsyavainsarja, 1/4 tuumaa, Työkalujen lukumäärä: 28****Tilaustiedot**

Tilausnumero	953624 28
GTIN	4062406155629
Tuoteluokka	91A

Kuvaus**Malli:**

Yleistyökalusarjat kaksivärisellä PE-kovavaahtoalustalla. Tiiviskuplainen vahto on öljynkestävä eikä ime nesteitä. **Pintakerroksen väri on antrasiitti**, sen alla oleva **sininen kontrastiväri** osoittaa, että työkaluja puuttuu.

Toimituksen sisältö:

Kovavaahtoalusta (tyhjä) nro 952001 koko 953624: 1 kpl

GARANT-räikkä nro 632025 koko 1/4: 1 kpl

GARANT-jatkokappale, nro 632429 koot 100; 150: kutakin 1 kpl

GARANT-kahva nro 632829 koko 146: 1 kpl

GARANT-T-kahva nro 633029 koko 116: 1 kpl

GARANT-nivel, nro 633529 koko 1/4: 1 kpl

Taivutettu GARANT-kuusiokoloavainsarja nro 627132, koko 9: 1 kpl

GARANT-kuusikulmainen hylsy nro 631029 koko 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13: kutakin 1 kpl

Tekninen kuvaus

Syvyys G	16
Syvyys	400 mm
Leveys	150 mm
Työkalujen lukumäärä	28
Paino	1,025 kg

Leveys G	6
Malli	hylsyavainten kanssa
Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus	30 mm
Vetolaatikon täyttöaste G	6×16
Vääntönelikulma	1/4 tuuma
Tuotetyyppi	Kovavaahtoalusta

Tarvikkeet

6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 7 mm	631029 7
Jatkokappale, 1/4" Kokonaispituus 100 mm	632429 100
6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 12 mm	631029 12
Kuusiokulmaruuvimeisselisarja, pidätinkuulakromattu Ruuvinvääntimien lkm. 9	627132 9
Käsikahva, 1/4 tuumaa Kokonaispituus 146 mm	632829 146
6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 10 mm	631029 10
6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 6 mm	631029 6
Kovavaahtoalusta työkalusarjoille sopii kovavaahtosarjaan 953624	952001 953624
6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 3,5 mm	631029 3,5
Jatkokappale, 1/4" Kokonaispituus 150 mm	632429 150
6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 4 mm	631029 4
6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 11 mm	631029 11
T-väännin, 1/4 tuumaa Kokonaispituus 116 mm	633029 116
6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 9 mm	631029 9
Murrosnivel, 1/4 tuumaa Tyyppi 1/4	633529 1/4
Räikkä, suunnanvaihdin, 1/4", poistonuppi Tyyppi 1/4	632025 1/4
6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 5,5 mm	631029 5,5
6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 8 mm	631029 8

6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 4,5 mm	631029 4,5
6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 5 mm	631029 5
6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 13 mm	631029 13