



Pikasyöttöjyrsin MFH mini, weldonvarsi, Ø D / Terien lkm Z: 25/4mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	221955 25/4
GTIN	4960664741380
Tuoteluokka	250

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L_{ges}	117 mm
Terien lkm Z	4
Ø D_3	18 mm
Terän Ø D_c	25 mm
Varren Ø D_s h6	25 mm
enimmäistyöstösyvyys $a_{p\ max}$	1 mm
Sopiva kääntöterä	LOGU 0303..
Kääntöterän ruuvi	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Ulkoneman pituus L_1	60 mm
Sisäjähdytys	kyllä
Pyöröporausjyrsintä Ø D_{max}	48 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D_{min}	43 mm
Porrastuskulma α_{max}	1,05 astetta
Porrastuspituus L kun α_{max}	16,3 mm
Asetuskulma κ	15 astetta
varren malli	weldonvarsi

Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	229713
----------------	--------