

**Garant****Hylsyavainsarja, 3/8 tuumaa, Työkalujen lukumäärä: 13****Tilaustiedot**

Tilausnumero	953690 13
GTIN	4062406155681
Tuoteluokka	91A

**Kuvaus****Malli:**

Yleistyökalusarjat kaksivärisellä PE-kovavaahtoalustalla. Tiiviskuplainen vahto on öljynkestävä eikä ime nesteitä. **Pintakerroksen väri on antrasiitti**, sen alla oleva **sininen kontrastiväri** osoittaa, että työkaluja puuttuu.

**Toimituksen sisältö:**

Kovavaahtoalusta (tyhjä) nro 952001 koko 953690: 1 kpl

GARANT-räikkä nro 635025 koko 3/8: 1 kpl

GARANT-jatkokappale, nro 635429 koko 125: 1 kpl

GARANT-nivel, nro 636229 koko 3/8: 1 kpl

GARANT-kuusikulmainen hylsy, nro 637125 koot 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19: kutakin 1 kpl

**Tekninen kuvaus**

Paino	0,763 kg
Leveys	200 mm
Syvyys G	8
Leveys G	8

Työkalujen lukumäärä	13
Syvyys	200 mm
Malli	hylsyavainten kanssa
Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus	30 mm
Vetolaatikon täyttöaste G	8×8
Vääntönelikulma	3/8 tuuma
Tuotetyyppi	Kovavaahtoalusta

## Tarvikkeet

Kuusiohylsy 3/8 tuumaaSurface Drive Avainkoko 11 mm	637125 11
Kuusiohylsy 3/8 tuumaaSurface Drive Avainkoko 12 mm	637125 12
Kuusiohylsy 3/8 tuumaaSurface Drive Avainkoko 16 mm	637125 16
Räikkä, suunnanvaihdin, 3/8", poistonuppi Tyyppi 3/8	635025 3/8
Kuusiohylsy 3/8 tuumaaSurface Drive Avainkoko 19 mm	637125 19
Kuusiohylsy 3/8 tuumaaSurface Drive Avainkoko 15 mm	637125 15
Kuusiohylsy 3/8 tuumaaSurface Drive Avainkoko 14 mm	637125 14
Kuusiohylsy 3/8 tuumaaSurface Drive Avainkoko 17 mm	637125 17
Jatkokappale, 3/8" Kokonaispituus 125 mm	635429 125
Kovavaahtoalusta työkalusarjoille sopii kovavaahtosarjaan 953690	952001 953690
Kuusiohylsy 3/8 tuumaaSurface Drive Avainkoko 18 mm	637125 18
Murrosnivel, 3/8 tuumaa Tyyppi 3/8	636229 3/8
Kuusiohylsy 3/8 tuumaaSurface Drive Avainkoko 10 mm	637125 10
Kuusiohylsy 3/8 tuumaaSurface Drive Avainkoko 13 mm	637125 13