

**Pikasyöttöjyrsin MFH mini, Lieriövarsi, Ø D / Terien lkm Z: 25/4mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	221950 25/4
GTIN	4960664741298
Tuoteluokka	250

**Tekninen kuvaus**

enimmäistyöstösyvyys $a_{p \max}$	1 mm
Terän Ø $D_c$	25 mm
Sopiva kääntöterä	LOGU 0303..
Varren Ø $D_s$ h6	25 mm
Terien lkm Z	4
Ø $D_3$	18 mm
Kokonaispituus $L_{ges}$	140 mm
Kääntöterän ruuvi	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Ulkoneman pituus $L_1$	60 mm
Sisäjähdytys	kyllä
Pyöröporausjyrsintä Ø $D_{max}$	48 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø $D_{min}$	43 mm
Porrastuskulma $\alpha_{max}$	1,05 astetta
Porrastuspituus L kun $\alpha_{max}$	16,3 mm
Asetuskulma $\kappa$	15 astetta
varren malli	Lieriövarsi
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsintä

Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

---

## Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	229713
----------------	--------