

Garant
Hylsyavainvalikoima 1/4 tuumaa ja 1/2 tuumaa, Työkalujen lukumäärä: 37

Tilaustiedot

Tilausnumero	953828 37
GTIN	4062406155711
Tuoteluokka	91A

Kuvaus
Malli:

Yleistyökalusarjat kaksivärisellä PE-kovavaahtoalustalla. Tiiviskuplainen vaaho on öljynkestävä eikä ime nesteitä. **Pintakerroksen väri on antrasiitti**, sen alla oleva **sininen kontrastiväri** osoittaa, että työkaluja puuttuu.

Toimituksen sisältö:

Kovavaahtoalusta (tyhjä) nro 952001 koko 953828: 1 kpl

GARANT-kuusikulmainen hylsy, 1/4 tuumaa, nro 631029 koot 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12: kutakin 1 kpl

Suuntaa vaihtava GARANT-räikkä 1/4 tuumaa nro 632025 koko 1/4: 1 kpl

GARANT-jatkokappale 1/4 tuumaa nro 632429 koot 50; 150: kutakin 1 kpl

GARANT-T-kahva 1/4 tuumaa, nro 633029, koko 116: 1 kpl

GARANT-nivel 1/4 tuumaa nro 633529 koko 1/4: 1 kpl

Suuntaa vaihtava GARANT-räikkä 1/2 tuumaa nro 640025 koko 1/2: 1 kpl

GARANT-jatkokappale 1/2 tuumaa nro 641029 koko 75; 250: kutakin 1 kpl

GARANT-T-kahva 1/2 tuumaa, nro 641329, koko 295: 1 kpl

GARANT-nivel 1/2 tuumaa nro 641629 koko 1/2: 1 kpl

12-kulmainen GARANT-hylsy 1/2 tuumaa nro 642129 koot 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27: kutakin 1 kpl

GARANT-kuusiokärkihylsy 1/2 tuumaa nro 643229 koot 4, 5; 6; 7, 8; 10; 12; 14: kutakin 1 kpl

Tekninen kuvaus

Syvyys G	20
----------	----

Paino	3,513 kg
Leveys	250 mm
Leveys G	10
Syvyys	500 mm
Työkalujen lukumäärä	37
Malli	hylsyavainten kanssa
Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus	30 mm
Vetolaatikon täyttöaste G	10×20
Vääntönelikulma	1/4 tuuma
Vääntönelikulma	1/2 tuuma
Tuotetyyppi	Kovavaahtoalusta

Tarvikkeet

T-väännin, 1/4 tuumaa Kokonaispituus 116 mm	633029 116
Jatkokappale, 1/2" Kokonaispituus 255 mm	641029 255
6-kulmainen ruuvitaltan kärki 1/2 tuumaa Kuusikulma 7 mm	643229 7
12-kulmainen hylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 27 mm	642129 27
12-kulmainen hylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 19 mm	642129 19
Murrosnivel, 1/4 tuumaa Tyyppi 1/4	633529 1/4
6-kulmainen ruuvitaltan kärki 1/2 tuumaa Kuusikulma 4 mm	643229 4
T-väännin, 1/2 tuumaa Kokonaispituus 295 mm	641329 295
12-kulmainen hylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 22 mm	642129 22
6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 5 mm	631029 5
Jatkokappale, 1/4" Kokonaispituus 50 mm	632429 50
6-kulmainen ruuvitaltan kärki 1/2 tuumaa Kuusikulma 10 mm	643229 10
6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 7 mm	631029 7

6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 11 mm	631029 11
12-kulmainen hylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 17 mm	642129 17
12-kulmainen hylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 18 mm	642129 18
6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 9 mm	631029 9
Kovavaahtoalusta työkalusarjoille sopii kovavaahtosarjaan 953828	952001 953828
12-kulmainen hylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 24 mm	642129 24
6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 10 mm	631029 10
6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 12 mm	631029 12
6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 8 mm	631029 8
6-kulmainen ruuvitaltan kärki 1/2 tuumaa Kuusikulma 8 mm	643229 8
6-kulmainen ruuvitaltan kärki 1/2 tuumaa Kuusikulma 6 mm	643229 6
Räikkä, suunnanvaihdin, 1/2", poistonuppi Tyyppi 1/2	640025 1/2
6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 5,5 mm	631029 5,5
Murrosnivel, 1/2 tuumaa Tyyppi 1/2	641629 1/2
6-kulmainen ruuvitaltan kärki 1/2 tuumaa Kuusikulma 5 mm	643229 5
12-kulmainen hylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 16 mm	642129 16
6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 4 mm	631029 4
6-kulmainen ruuvitaltan kärki 1/2 tuumaa Kuusikulma 14 mm	643229 14
12-kulmainen hylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 21 mm	642129 21
12-kulmainen hylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 13 mm	642129 13
Jatkokappale, 1/2" Kokonaispituus 75 mm	641029 75
6-kulmainen ruuvitaltan kärki 1/2 tuumaa Kuusikulma 12 mm	643229 12
Jatkokappale, 1/4" Kokonaispituus 150 mm	632429 150
Räikkä, suunnanvaihdin, 1/4", poistonuppi Tyyppi 1/4	632025 1/4
6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 6 mm	631029 6