



Pikasyöttöjyrsin MFH mini, Lieriövarsi, Ø D / Terien lkm Z: 16/2mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	221950 16/2
GTIN	4960664741229
Tuoteluokka	250

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L_{ges}	100 mm
Ø D_3	9 mm
Ulkoneman pituus L_1	30 mm
Varren Ø D_s h6	16 mm
Terän Ø D_c	16 mm
Sopiva kääntöterä	LOGU 0303..
Terien lkm Z	2
enimmäistyöstösyvyys $a_{p\ max}$	1 mm
Kääntöterän ruuvi	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Sisäjähdytys	kyllä
Pyöröporausjyrsintä Ø D_{max}	30 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D_{min}	25 mm
Porrastuskulma α_{max}	2,35 astetta
Porrastuspituus L kun α_{max}	7,3 mm
Asetuskulma κ	15 astetta
varren malli	Lieriövarsi
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsintä

Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	229713
----------------	--------