



## Pikasyöttöjyrsin MFH mini, Lieriövarsi, Ø D / Terien lkm Z: 32/5Lmm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	221950 32/5L
GTIN	4960664741458
Tuoteluokka	250

### Tekninen kuvaus

Terän Ø D <sub>c</sub>	32 mm
Varren Ø D <sub>s</sub> h6	32 mm
enimmäistyöstösyvyys a <sub>p max</sub>	1 mm
Ø D <sub>3</sub>	25 mm
Kokonaispituus L <sub>ges</sub>	200 mm
Sopiva kääntöterä	LOGU 0303..
Kääntöterän ruuvi	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Ulkoneman pituus L <sub>1</sub>	120 mm
Terien lkm Z	5
Sisäjähdytys	kyllä
Pyöröporausjyrsintä Ø D <sub>max</sub>	62 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D <sub>min</sub>	57 mm
Porrastuskulma α <sub>max</sub>	0,74 astetta
Porrastuspituus L kun α <sub>max</sub>	23,3 mm
Asetuskulma κ	15 astetta
varren malli	Lieriövarsi
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsintä

Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

---

## Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	229713
----------------	--------