


Garant**Hiomakapulasarja, 24 osaa kova, 100×68×26 mm, Rakeisuus: 60****Tilaustiedot**

Tilausnumero	557470 60
GTIN	4062406155933
Tuoteluokka	51E

Kuvaus**Malli:**

Hiomakapula, kova malli ja parannettu reunalujuus. **4 sivulta pinnoitettu** rakein (A).

Keramiikkapinnoite pidentää kestoaikaa.

Pienempi vieraiden aineiden siirtyminen työkalupaleen pinnalle liuotinaineettoman sidonnan ansiosta.

Etu:

- **Joustava, ei taitoksia eikä laskoksia.**
- **Kaikkia sieniä voi käyttää myös märkähiontaan.**
- **Vähäinen tukkeutuvuus, pestävä.**

Käyttö:

Puun, metallin ja maalipintojen pürseenpoistoon ja tasohiontaan.

Tekninen kuvaus

Rakeisuus	60
Hienousaste	keskikova
Hioma-aine	Normaalikorundi (A)
Hioma-aineen lyhenne	A
Leveys	68 mm
Korkeus	26 mm

Pituus	100 mm
Tuotenimen määrite	100×68×26 mm
Päällystettyjen pintojen lukumäärä	4
Sienien, tyynyjen lukumäärä	24
Tuotetyyppi	Hiomasieni

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu Mg	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	sopii rajoituksin		
INOX	soveltuu		
Ti	soveltuu		
GG(G)	soveltuu		
CuZn	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu		
puu	soveltuu		
kivi	sopii rajoituksin		
lakka	soveltuu		
Uni	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	soveltuu		