

**Garant****Soft-pad-rulla pehmeä, 100 mm × 24 m, Rakeisuus: 180****Tilastiedot**

Tilausnumero	557460 180
GTIN	4062406154509
Tuoteluokka	51E

**Kuvaus****Malli:**

Soft-Pad-rulla varustettu yhdeltä puolelta **normaalikorundilla (A)**. **Keramiikkapinnoite** pidentää kestoaikaa. Säilytys kätevässä annostelukotelossa, jonka täyttöaste voidaan tarkistaa nopeasti tarkistusraosta.

**Etu:**

**Vahtokumitausta.** Sen kautta saadaan aikaan suurin mahdollinen joustavuus ja vältetään rakeen hajoaminen. Pienempi vieraiden aineiden siirtyminen työkappaleen pinnalle liuotinaineettoman sidonnan ansiosta. **200 repäisyarkkia**, kukin 100×120×3 mm.

**Käyttö:**

**Muotojen, reunojen ja vaikeapääsyisten paikkojen viimeistelyhiontaan**, esim. ennen maalausta, puhdistusta. Märkä- ja kuivahionta.

**Tekninen kuvaus**

Rakeisuus	180
Hienousaste	superlaatu
Hioma-aine	Normaalikorundi (A)

Hioma-aineen lyhenne	A
Leveys	100 mm
Korkeus	3 mm
Pituus	120 mm
Tuotenimen määräite	100 mm × 24 m
Päällystettyjen pintojen lukumäärä	1
Sienien, tyynyjen lukumäärä	200
Tuotetyyppi	Hiomasieni

### Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alu Mg	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	sopii rajoituksin		
INOX	soveltuu		
Ti	soveltuu		
GG(G)	soveltuu		
CuZn	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu		
puu	soveltuu		
kivi	sopii rajoituksin		
lakka	soveltuu		
Uni	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	soveltuu		

