

Garant**Soft-pad-rulla pehmeä, 100 mm × 24 m, Rakeisuus: 1500****Tilaustiedot**

Tilausnumero	557460 1500
GTIN	4062406155926
Tuoteluokka	51E

Kuvaus**Malli:**

Soft-Pad-rulla varustettu yhdeltä puolelta **normaalikorundilla (A)**. **Keramiikkapinnoite** pidentää kestoaikaa. Säilytys kätevässä annostelukotelossa, jonka täyttöaste voidaan tarkistaa nopeasti tarkistusraosta.

Etu:

Vahtokumitausta. Sen kautta saadaan aikaan suurin mahdollinen joustavuus ja vältetään rakeen hajoaminen. Pienempi vieraiden aineiden siirtyminen työkappaleen pinnalle liuotinaineettoman sidonnan ansiosta. **200 repäisyarkkia**, kukin 100×120×3 mm.

Käyttö:

Muotojen, reunojen ja vaikeapääsyisten paikkojen viimeistelyhiontaan, esim. ennen maalausta, puhdistusta. Märkä- ja kuivahionta.

Tekninen kuvaus

Rakeisuus	1500
Hienousaste	mikrolaatu
Hioma-aine	Normaalikorundi (A)

Hioma-aineen lyhenne	A
Leveys	100 mm
Korkeus	3 mm
Pituus	120 mm
Tuotenimen määrite	100 mm × 24 m
Päällystettyjen pintojen lukumäärä	1
Sienien, tyynyjen lukumäärä	200
Tuotetyyppi	Hiomasieni

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu Mg	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	sopii rajoituksin		
INOX	soveltuu		
Ti	soveltuu		
GG(G)	soveltuu		
CuZn	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu		
puu	soveltuu		
kivi	sopii rajoituksin		
lakka	soveltuu		
Uni	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	soveltuu		

