

Garant**Soft-pad-rulla pehmeä, 100 mm × 24 m, Rakeisuus: 60****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 557460 60 |
| GTIN | 4062406154486 |
| Tuoteluokka | 51E |

Kuvaus**Malli:**

Soft-Pad-rulla varustettu yhdeltä puolelta **normaalikorundilla (A)**. **Keramiikkapinnoite** pidentää kestoaikaa. Säilytys kätevässä annostelukotelossa, jonka täyttöaste voidaan tarkistaa nopeasti tarkistusraosta.

Etu:

Vahtokumitausta. Sen kautta saadaan aikaan suurin mahdollinen joustavuus ja vältetään rakeen hajoaminen. Pienempi vieraiden aineiden siirtyminen työkappaleen pinnalle liuotinaineettoman sidonnan ansiosta. **200 repäisyarkkia**, kukin 100×120×3 mm.

Käyttö:

Muotojen, reunojen ja vaikeapääsyisten paikkojen viimeistelyhiontaan, esim. ennen maalausta, puhdistusta. Märkä- ja kuivahionta.

Tekninen kuvaus

| | |
|-------------|---------------------|
| Rakeisuus | 60 |
| Hienousaste | keskikova |
| Hioma-aine | Normaalikorundi (A) |

| | |
|------------------------------------|---------------|
| Hioma-aineen lyhenne | A |
| Leveys | 100 mm |
| Korkeus | 3 mm |
| Pituus | 120 mm |
| Tuotenimen määrite | 100 mm × 24 m |
| Päällystettyjen pintojen lukumäärä | 1 |
| Sienien, tyynyjen lukumäärä | 200 |
| Tuotetyyppi | Hiomasieni |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V _c | ISO-koodi |
|--------------------------------|-------------------|----------------|-----------|
| Alu Mg | soveltuu | | |
| Teräs < 900 N/mm ² | soveltuu | | |
| Teräs < 1400 N/mm ² | soveltuu | | |
| Teräs < 55 HRC | soveltuu | | |
| Teräs < 60 HRC | soveltuu | | |
| Teräs < 67 HRC | sopii rajoituksin | | |
| INOX | soveltuu | | |
| Ti | soveltuu | | |
| GG(G) | soveltuu | | |
| CuZn | soveltuu | | |
| Muovi, lasikuitumuovi | soveltuu | | |
| puu | soveltuu | | |
| kivi | sopii rajoituksin | | |
| lakka | soveltuu | | |
| Uni | soveltuu | | |
| märkä enintään | soveltuu | | |
| kuiva | soveltuu | | |

