

Garant**Hiomasienisarja, 24 osaa erittäin pehmeä, 120×98×13 mm, Rakeisuus: 180****Tilaustiedot**

Tilausnumero	557480 180
GTIN	4062406155995
Tuoteluokka	51E

Kuvaus**Malli:****Hiontasieni, erittäin pehmeä** välikerros. Sopii erinomaisesti kaikkien muotojen hiontaan.**Pinnoitettu kahdelta sivulta.**Korundi (A) **keramiikkapinnoitteella pidentää kestoaikaa.**

Pienempi vieraiden aineiden siirtyminen työkappaleen pinnalle liuotinaineettoman sidonnan ansiosta.

Etu:

- **Joustava, ei taitoksia eikä laskoksia.**
- **Kaikkia sieniä voi käyttää myös märkähiontaan.**
- **Vähäinen tukkeutuvuus, pestävä.**

Käyttö:**Epätasaisten ja muotoiltujen pintojen viimeistelyyn** geometriaa muuttamatta. Metallin, puun ja muovien esihiontaan ennen maalausta, maalauksen välihiontaan.**Tekninen kuvaus**

Rakeisuus	180
Hienousaste	superlaatu
Hioma-aine	Normaalikorundi (A)
Hioma-aineen lyhenne	A

Leveys	98 mm
Korkeus	13 mm
Pituus	120 mm
Tuotenimen määrite	120×98×13 mm
Päälystettyjen pintojen lukumäärä	2
Sienien, tyynyjen lukumäärä	24
Tuotetyyppi	Hiomasieni

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu Mg	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	sopii rajoituksin		
INOX	soveltuu		
Ti	soveltuu		
GG(G)	soveltuu		
CuZn	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu		
puu	soveltuu		
kivi	sopii rajoituksin		
lakka	soveltuu		
Uni	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	soveltuu		

