



Pikasyöttöjyrsin MFH mini, weldonvarsi, Ø D / Terien lkm Z: 16/2mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	221955 16/2
GTIN	4960664741359
Tuoteluokka	250

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L_{ges}	79 mm
Kääntöterän ruuvi	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Terän Ø D_c	16 mm
enimmäistyöstösyvyys $a_{p\ max}$	1 mm
Sopiva kääntöterä	LOGU 0303..
Ulkoneman pituus L_1	30 mm
Varren Ø $D_s\ h6$	16 mm
Terien lkm Z	2
Ø D_3	9 mm
Sisäjähdytys	kyllä
Pyöröporausjyrsintä Ø D_{max}	30 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D_{min}	25 mm
Porrastuskulma α_{max}	2,35 astetta
Porrastuspituus L kun α_{max}	7,3 mm
Asetuskulma κ	15 astetta
varren malli	weldonvarsi
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsintä

Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	229713
----------------	--------