



Pikasyöttöjyrsin MFH mini, weldonvarsi, Ø D / Terien lkm Z: 25/5mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	221955 25/5
GTIN	4960664741397
Tuoteluokka	250

Tekninen kuvaus

Ø D ₃	18 mm
enimmäistyöstösyvyys a _{p max}	1 mm
Ulkoneman pituus L ₁	60 mm
Kokonaispituus L _{ges}	117 mm
Terän Ø D _c	25 mm
Sopiva kääntöterä	LOGU 0303..
Kääntöterän ruuvi	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Varren Ø D ₅ h6	25 mm
Terien lkm Z	5
Sisäjäähdytys	kyllä
Pyöröporausjyrsintä Ø D _{max}	48 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D _{min}	43 mm
Porrastuskulma α _{max}	1,05 astetta
Porrastuspituus L kun α _{max}	16,3 mm
Asetuskulma κ	15 astetta
varren malli	weldonvarsi

Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	229713
----------------	--------