



Pikasyöttöjyrsin MFH mini, Lieriövarsi, Ø D / Terien lkm Z: 20/3mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	221950 20/3
GTIN	4960664741250
Tuoteluokka	250

Tekninen kuvaus

enimmäistyöstösyvyys $a_{p\ max}$	1 mm
Ø D ₃	13 mm
Terien lkm Z	3
Ulkoneman pituus L ₁	50 mm
Kääntöterän ruuvi	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Varren Ø D ₅ h6	20 mm
Terän Ø D _c	20 mm
Sopiva kääntöterä	LOGU 0303..
Kokonaispituus L _{ges}	130 mm
Sisäjäähdytys	kyllä
Pyöröporausjyrsintä Ø D _{max}	38 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D _{min}	33 mm
Porrastuskulma α_{max}	1,52 astetta
Porrastuspituus L kun α_{max}	11,3 mm
Asetuskulma κ	15 astetta
varren malli	Lieriövarsi
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsintä

Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	229713
----------------	--------