

MARKAL**Kynävalikoima, Työkalujen lukumäärä: 7****Tilaustiedot**

Tilausnumero	954935 7
GTIN	2050002004535
Tuoteluokka	91A

Kuvaus**Malli:**

Yleistökalusarjat kaksivärisellä PE-kovavaahtoalustalla. Tiiviskuplainen vaaho on öljynkestävä eikä ime nesteitä. **Pintakerroksen väri on antrasiitti**, sen alla oleva **sininen kontrastiväri** osoittaa, että työkaluja puuttuu.

Toimituksen sisältö:

Kovavaahtoalusta (tyhjä) nro 952001 koko 954935: 1 kpl
MARKAL-pitkäkärkinen merkkaukynä 085012 koko 096260: 1 kpl
MARKAL-varalyijyt 085013 koko 096262: 1 kpl
MARKAL-pitkäkärkinen merkkaukynä 085152 koko BL: 1 kpl
MARKAL-vedenkestävä tussi nro 085154 koko B: 1 kpl
MARKAL-maalikynä nro 085160 koot W; Y: kutakin 1 kpl
MARKAL-putkilokynä nro 085178 koko W: 1 kpl

Tekninen kuvaus

Työkalujen lukumäärä	7
Leveys G	10
Leveys	250 mm

Syvyys	250 mm
Syvyys G	10
Malli	työkalusarjan kanssa
Paino	0,257 kg
Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus	30 mm
Vetolaatikon täyttöaste G	10×10
Tuotetyyppi	Kovavaahtoalusta

Tarvikkeet

Syväreikäkynä Dura-Ink® 5 Kirjoitusväri BL	085152 BL
Varapatruuna, 6-osainen, Ø 2,8 mm Tyyppi 096262	085013 096262
Lakkatussi SL100 Kirjoitusväri W	085160 W
Kovavaahtoalusta työkalusarjoille sopii kovavaahtosarjaan 954935	952001 954935
Reiänmerkkäuskynä Tyyppi 096260	085012 096260
Permanenttikynä Dura-Ink® 15 Kirjoitusväri B	085154 B
Lakkatussi SL100 Kirjoitusväri Y	085160 Y
Putkilokynä INOX Kirjoitusväri W	085178 W