



Pikasyöttöjyrsin MFH mini, Kierteellinen, Ø D / Terien lkm Z: 32/5mm



Tilastiedot

Tilausnumero	221960 32/5
GTIN	4960664741144
Tuoteluokka	250

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L_{ges}	40 mm
Kiinnityskierre M	M16
Sopiva kääntöterä	LOGU 0303..
enimmäistyöstösyvyys $a_{p\ max}$	1 mm
Terien lkm Z	5
Kääntöterän ruuvi	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Terän Ø D_c	32 mm
Ø D_3	25 mm
Sisäjähdytys	kyllä
Porrastuspituus L kun α_{max}	23,3 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D_{min}	57 mm
Porrastuskulma α_{max}	0,74 astetta
Pyöröporausjyrsintä Ø D_{max}	62 mm
varren malli	Kierteellinen
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsintä

Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	229713
----------------	--------