



Pikasyöttöjyrsin MFH mini, Kierteellinen, Ø D / Terien lkm Z: 16/2mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	221960 16/2
GTIN	4960664741038
Tuoteluokka	250

Tekninen kuvaus

Kiinnityskierre M	M8
Ø D ₃	9 mm
Kokonaispituus L _{ges}	25 mm
Terien lkm Z	2
enimmäistyöstösyvyys a _{p max}	1 mm
Sopiva kääntöterä	LOGU 0303..
Terän Ø D _c	16 mm
Kääntöterän ruuvi	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Sisäjäähdytys	kyllä
Porrastuspituus L kun α _{max}	7,3 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D _{min}	25 mm
Porrastuskulma α _{max}	2,35 astetta
Pyöröporausjyrsintä Ø D _{max}	30 mm
varren malli	Kierteellinen
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsintä

Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	229713
----------------	--------