

Työpajatarvikesarja, Työkalujen lukumäärä: 26



Tilaustiedot

Tilausnumero	954785 26
GTIN	2050002004412
Tuoteluokka	91A

Kuvaus

Malli:

Yleistyökalusarjat kaksivärisellä PE-kovavaahtoalustalla. Tiiviskuplainen vahto on öljynkestävä eikä ime nesteitä. **Pintakerroksen väri on antrasiitti**, sen alla oleva **sininen kontrastiväri** osoittaa, että työkaluja puuttuu.

Toimituksen sisältö:

Kovavaahtoalusta (tyhjä) koko 952001 koko 954785: 1 kpl

HOLEX-kulmaruuvitalttasarja Torx®-ruuveille nro 624921 koko 8 (TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40): 1 kpl

HOLEX Taivutettu kuusiokoloavain nro 627225, koko 9: 1 kpl

HOLEX kellosepän ruuvitaltta urakantaruuveille, nro 669005 koot 1; 1,5; 1,8; 2,3; 3; 3,5: kutakin 1 kpl

HOLEX-kellosepän ruuvitaltta Phillips-ruuveille nro 669015 koko 0; 1: kutakin 1 kpl

Pienille osille tarkoitettu GARANT easyPick -lokero nro 951211 koko 3x3/1: 1 kpl

Tekninen kuvaus

Leveys	150 mm
Syvyys	500 mm
Työkalujen lukumäärä	26
Syvyys G	20
Leveys G	6
Malli	työkalusarjan kanssa

Paino	0,727 kg
Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus	30 mm
Vetolaatikon täyttöaste G	6×20
Tuotetyyppi	Kovavaahtoalusta

Tarvikkeet

Kellosepän ruuvimeisseli Phillips-ruuveille Ristikantakoko 0	669015 0
Kellosepän ruuvimeisseli Phillips-ruuveille Ristikantakoko 1	669015 1
Kellosepän uraruuvimeisseli Terän leveys b 3,0 mm	669005 3,0
Taivutettu ruuvinväänninsarja Torx®-ruuveillekuulapää Ruuvinvääntimien lkm. 8	624921 8
Kellosepän uraruuvimeisseli Terän leveys b 1,8 mm	669005 1,8
Kellosepän uraruuvimeisseli Terän leveys b 1 mm	669005 1
Kellosepän uraruuvimeisseli Terän leveys b 1,5 mm	669005 1,5
Kuusiokoloavainsarja, taivutettuniklattu Ruuvinvääntimien lkm. 9	627225 9
Kellosepän uraruuvimeisseli Terän leveys b 2,3 mm	669005 2,3
Kellosepän uraruuvimeisseli Terän leveys b 3,5 mm	669005 3,5
Kovavaahtoalusta työkalusarjoille sopii kovavaahtosarjaan 954785	952001 954785