

Talтта-, lävistin- ja uloslyöntituurnasarja, Työkalujen lukumäärä: 10



Tilaustiedot

Tilausnumero	954678 10
GTIN	2050002004382
Tuoteluokka	91A

Kuvaus

Malli:

Yleistyökalusarjat kaksivärisellä PE-kovavaahtoalustalla. Tiiviskuplainen vaahto on öljynkestävä eikä ime mitään nesteitä. Pintakerros on antrasiittia, ja työkalujen alla oleva harmaa **kontrastiväri** osoittaa, mikä **työkalu puuttuu** alustalta.

Kovavaahtoalustat täyttävät 1/4 (10 G × 10 G tai 250 × 250 mm) tai 1/2 (10 G × 20 G tai 250 × 500 mm) laatikon käyttöalasta.

Sopii:

Uudet GARANT GridLine -työpenkit, täysin ulosvedettävät laatikot ja uusi laatikoiden mitoitus: 20 G × 20 G tai 500 × 500 mm (L × S).

Toimituksen sisältö:

Kovavaahtoalusta (tyhjä) nro 952001 koko 954678: 1 kpl

Litettä taltta nro 740500 koko 200: 1 kpl

Ristipäätaltta nro 740600 koko 200.: 1 kpl

Uloslyöntituurna nro 745500, koot 3; 4: kutakin 1 kpl

Uloslyöntituurna nro 747000, koot 2; 3; 4; 5; 6; 8: kutakin 1 kpl

Tekninen kuvaus

Leveys	250 mm
--------	--------

Syvyys G	10
Työkalujen lukumäärä	10
Syvyys	250 mm
Leveys G	10
Malli	iskutyökalujen kanssa
Paino	1,344 kg
Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus	30 mm
Vetolaatikon täyttöaste G	10×10
Tuotetyyppi	Kovavaahtoalusta

Tarvikkeet

Uloslyöntituurna, vakiolaatu, maalattu Kärjen Ø D 2 mm	747000 2
Uloslyöntituurnaraskas malli Kärjen Ø 4 mm	745500 4
Kovavaahtoalusta työkalusarjoille sopii kovavaahtosarjaan 954678	952001 954678
Uloslyöntituurna, vakiolaatu, maalattu Kärjen Ø D 5 mm	747000 5
Uloslyöntituurna, vakiolaatu, maalattu Kärjen Ø D 4 mm	747000 4
Uloslyöntituurna, vakiolaatu, maalattu Kärjen Ø D 6 mm	747000 6
Uloslyöntituurnaraskas malli Kärjen Ø 3 mm	745500 3
Uloslyöntituurna, vakiolaatu, maalattu Kärjen Ø D 8 mm	747000 8
Laakataltta Kokonaispituus 200 mm	740500 200
Risti-iskutaltta Kokonaispituus 200 mm	740600 200
Uloslyöntituurna, vakiolaatu, maalattu Kärjen Ø D 3 mm	747000 3