



Pikasyöttöjyrsin MFH mini, Kierteellinen, Ø D / Terien lkm Z: 28/4mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	221960 28/4
GTIN	4960664741120
Tuoteluokka	250

Tekninen kuvaus

Terien lkm Z	4
Ø D ₃	21 mm
Kääntöterän ruuvi	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Terän Ø D _c	28 mm
Sopiva kääntöterä	LOGU 0303..
enimmäistyöstösyvyys a _{p max}	1 mm
Kokonaispituus L _{ges}	35 mm
Kiinnityskierre M	M12
Sisäjäähdytys	kyllä
Porrastuspituus L kun α _{max}	19,3 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D _{min}	49 mm
Porrastuskulma α _{max}	0,89 astetta
Pyöröporausjyrsintä Ø D _{max}	54 mm
varren malli	Kierteellinen
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsintä

Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	229713
----------------	--------