

Garant
Hylsyavainsarja, 1/4 tuumaa, Työkalujen lukumäärä: 22

Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 953701 22 |
| GTIN | 4062406157074 |
| Tuoteluokka | 91A |

Kuvaus
Malli:

Yleistyökalusarjat kaksivärisellä PE-kovavaahtoalustalla. Tiiviskuplainen vaahto on öljynkestävä eikä ime mitään nesteitä. Pintakerros on antrasiitinväriäinen ja työkalujen alla oleva harmaa kontrastiväri osoittaa, mikä työkalu puuttuu alustalta.

Kovavaahtoalustat täyttävät 1/4 (10 G × 8 G tai 250 × 200 mm) tai 1/2 (20 G × 8 G tai 500 × 200 mm) laatikon hyötyalasta.

Sopii:

Uudet GARANT -työkaluvaunut, täysin ulosvedettävät laatikot ja uusi laatikoiden mitoitus: **20 G × 16 G** tai 500 × 400 mm (L × S).

Vaahtokoot 10 G × 8 G sopivat Shadowboardeihin nro 923210 koko 250 (2 vaahtoa Shadowboardia kohti).

Toimituksen sisältö:

Kovavaahtoalusta (tyhjä) nro 952001 koko 953701: 1 kpl

GARANT-kuusiohylysy, nro 631029 koot 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13: kutakin 1 kpl

GARANT-kuusiokärkihylysy nro 631729 koot 3; 4; 5; 6: kutakin 1 kpl

GARANT-räikkä, suuntaa vaihtava, nro 632025 koko 1/4: 1 kpl

GARANT-jatkokappale, nro 632429 koko 150: 1 kpl

GARANT-kahva nro 632829 koko 146: 1 kpl

GARANT-T-kahva nro 633029 koko 116: 1 kpl

GARANT-nivel, nro 633529 koko 1/4: 1 kpl

Tekninen kuvaus

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Työkalujen lukumäärä | 22 |
| Paino | 0,624 kg |
| Syvyys G | 10 |
| Syvyys | 250 mm |
| Leveys G | 8 |
| Leveys | 200 mm |
| Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus | 30 mm |
| Vetolaatikon täyttöaste G | 8×10 |
| Vääntönelikulma | 1/4 tuuma |
| Tuotetyyppi | Kovavaahtoalusta |

Tarvikkeet

| | |
|--|------------|
| Murrosnivel, 1/4 tuumaa Tyyppi 1/4 | 633529 1/4 |
| 6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 5 mm | 631029 5 |
| 6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 8 mm | 631029 8 |
| 6-kulmainen ruuvitaltan kärki, 1/4 tuumaapitkä Kuusikulma 3 mm | 631729 3 |
| 6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 13 mm | 631029 13 |
| Jatkokappale, 1/4" Kokonaispituus 150 mm | 632429 150 |
| 6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 7 mm | 631029 7 |
| 6-kulmainen ruuvitaltan kärki, 1/4 tuumaapitkä Kuusikulma 5 mm | 631729 5 |
| Käsikahva, 1/4 tuumaa Kokonaispituus 146 mm | 632829 146 |
| 6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 6 mm | 631029 6 |
| T-väänin, 1/4 tuumaa Kokonaispituus 116 mm | 633029 116 |
| 6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 9 mm | 631029 9 |
| 6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 10 mm | 631029 10 |

| | |
|--|---------------|
| 6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 4 mm | 631029 4 |
| Kovavaahtoalusta työkalusarjoille sopii kovavaahtosarjaan 953701 | 952001 953701 |
| 6-kulmainen ruuvitaltan kärki, 1/4 tuumaapitkä Kuusikulma 4 mm | 631729 4 |
| 6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 5,5 mm | 631029 5,5 |
| 6-kulmainen ruuvitaltan kärki, 1/4 tuumaapitkä Kuusikulma 6 mm | 631729 6 |
| 6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 11 mm | 631029 11 |
| 6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 4,5 mm | 631029 4,5 |
| Räikkä, suunnanvaihdin, 1/4", poistonuppi Tyyppi 1/4 | 632025 1/4 |
| 6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 12 mm | 631029 12 |
| 6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 3,5 mm | 631029 3,5 |