

**Garant****Hylsyavainsarja, 1/2 tuumaa, Työkalujen lukumäärä: 32****Tilaustiedot**

Tilausnumero	953821 32
GTIN	4062406157326
Tuoteluokka	91A

**Kuvaus****Malli:**

Yleistyökalusarjat kaksivärisellä PE-kovavaahtoalustalla. Tiiviskuplainen vahto on öljynkestävä eikä ime mitään nesteitä. Pintakerros on antrasiittia, ja työkalujen alla oleva harmaa **kontrastiväri** osoittaa, mikä **työkalu puuttuu** alustalta.

Kovavaahtoalustat täyttävät 1/4 (10 G × 10 G tai 250 × 250 mm) tai 1/2 (10 G × 20 G tai 250 × 500 mm) laatikon käyttöalasta.

**Sopii:**

Uudet GARANT GridLine -työpenkit, täysin ulosvedettävät laatikot ja uusi laatikoiden mitoitus: 20 G × 20 G tai 500 × 500 mm (L × S).

**Toimituksen sisältö:**

Kovavaahtoalusta (tyhjä) nro 952001 koko 953821: 1 kpl

GARANT-räikkä, suuntaa vaihtava, nro 640025 koko 1/2: 1 kpl

GARANT-jatkokappale, nro 641029 koko 75; 125; 250: kutakin 1 kpl

GARANT-T-kahva nro 641329 koko 295: 1 kpl

GARANT-nivel, nro 641629 koko 1/2: 1 kpl

GARANT-kuusiokulmainen hylsy, nro 642229 koot 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34: kutakin 1 kpl

GARANT-kuusiokärkihylsy, nro 643229 koot 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14: kutakin 1 kpl

**Tekninen kuvaus**

Paino	4,236 kg
Työkalujen lukumäärä	32

Syvyys G	20
Leveys G	10
Leveys	250 mm
Syvyys	500 mm
Malli	hylsyavainten kanssa
Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus	30 mm
Vetolaatikon täyttöaste G	10×20
Vääntönelikulma	1/2 tuuma
Tuotetyyppi	Kovavaahtoalusta

## Tarvikkeet

Jatkokappale, 1/2" Kokonaispituus 130 mm	641029 130
6-kulmainen ruuvitaltan kärki 1/2 tuumaa Kuusikulma 8 mm	643229 8
Kuusiohylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 19 mm	642229 19
Kovavaahtoalusta työkalusarjoille sopii kovavaahtosarjaan 953821	952001 953821
Kuusiohylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 12 mm	642229 12
Kuusiohylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 22 mm	642229 22
Kuusiohylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 15 mm	642229 15
Kuusiohylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 34 mm	642229 34
6-kulmainen ruuvitaltan kärki 1/2 tuumaa Kuusikulma 6 mm	643229 6
Kuusiohylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 30 mm	642229 30
Kuusiohylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 27 mm	642229 27
6-kulmainen ruuvitaltan kärki 1/2 tuumaa Kuusikulma 14 mm	643229 14
Kuusiohylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 14 mm	642229 14
T-väännin, 1/2 tuumaa Kokonaispituus 295 mm	641329 295

Murrosnivel, 1/2 tuumaa Tyyppi 1/2	641629 1/2
Kuusiohylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 8 mm	642229 8
6-kulmainen ruuvitaltan kärki 1/2 tuumaa Kuusikulma 4 mm	643229 4
Räikkä, suunnanvaihdin, 1/2", poistonuppi Tyyppi 1/2	640025 1/2
Kuusiohylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 16 mm	642229 16
6-kulmainen ruuvitaltan kärki 1/2 tuumaa Kuusikulma 12 mm	643229 12
Jatkokappale, 1/2" Kokonaispituus 255 mm	641029 255
6-kulmainen ruuvitaltan kärki 1/2 tuumaa Kuusikulma 5 mm	643229 5
Kuusiohylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 18 mm	642229 18
Kuusiohylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 21 mm	642229 21
Jatkokappale, 1/2" Kokonaispituus 75 mm	641029 75
Kuusiohylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 13 mm	642229 13
6-kulmainen ruuvitaltan kärki 1/2 tuumaa Kuusikulma 10 mm	643229 10
Kuusiohylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 10 mm	642229 10
Kuusiohylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 32 mm	642229 32
Kuusiohylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 24 mm	642229 24
Kuusiohylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 11 mm	642229 11
Kuusiohylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 17 mm	642229 17
6-kulmainen ruuvitaltan kärki 1/2 tuumaa Kuusikulma 7 mm	643229 7