



Ruuviaivainsarja, Työkalujen lukumäärä: 10



Tilaustiedot

Tilausnumero	953435 10
GTIN	2050002004238
Tuoteluokka	91A

Kuvaus

Malli:

Yleistyökalusarjat kaksivärisellä PE-kovavaahtoalustalla. Tiiviskuplainen vahto on öljynkestävä eikä ime nesteitä. **Pintakerroksen väri on antrasiitti**, sen alla oleva **sininen kontrastiväri** osoittaa, että työkaluja puuttuu.

Toimituksen sisältö:

Kovavaahtoalusta (tyhjä) nro 952001 koko 953435: 1 kpl

PB SWISS TOOLS -ruuvitaltta uraruuveille nro 660040 koot 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8; 10: kutakin 1 kpl

PB SWISS TOOLS -ruuvinväännin Phillips-ruuveille nro 667695 koot 0; 1; 2; 3: kutakin 1 kpl

Tekninen kuvaus

Syvyys	500 mm
Leveys G	8
Työkalujen lukumäärä	10
Työkalujen lukumäärä	10
Syvyys G	20
Leveys	200 mm
Paino	0,843 kg
Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus	30 mm
Vetolaatikon täyttöaste G	8×20

Tuotetyyppi	Kovavaahtoalusta
-------------	------------------

Tarvikkeet

Uraruuvimeisseli, 2K-SwissGrip-kahva Terän leveys b 6,5 mm	660040 6,5
Ruuvimeisseli Phillips-ruuveille, 2K-SwissGrip-kahva Ristikantakoko 1	667695 1
Uraruuvimeisseli, 2K-SwissGrip-kahva Terän leveys b 4 mm	660040 4
Ruuvimeisseli Phillips-ruuveille, 2K-SwissGrip-kahva Ristikantakoko 0	667695 0
Uraruuvimeisseli, 2K-SwissGrip-kahva Terän leveys b 10 mm	660040 10
Ruuvimeisseli Phillips-ruuveille, 2K-SwissGrip-kahva Ristikantakoko 2	667695 2
Uraruuvimeisseli, 2K-SwissGrip-kahva Terän leveys b 5,5 mm	660040 5,5
Kovavaahtoalusta työkalusarjoille sopii kovavaahtosarjaan 953435	952001 953435
Uraruuvimeisseli, 2K-SwissGrip-kahva Terän leveys b 8 mm	660040 8
Ruuvimeisseli Phillips-ruuveille, 2K-SwissGrip-kahva Ristikantakoko 3	667695 3
Uraruuvimeisseli, 2K-SwissGrip-kahva Terän leveys b 3,5 mm	660040 3,5