

**Garant****Yleiskäyttöinen akkuruuvinväänninsarja, Työkalujen lukumäärä: 62****Tilaustiedot**

Tilausnumero	955028 62
GTIN	2050002004559
Tuoteluokka	91A

**Kuvaus****Malli:**

Yleistyökalusarjat kaksivärisellä PE-kovavaahtoalustalla. Tiiviskuplainen vaaho on öljynkestävä eikä ime mitään nesteitä. Pintakerros on antrasiittia, ja työkalujen alla oleva sininen kontrastiväri osoittaa, mikä työkalu puuttuu alustalta.

**Sopii:**

**GARANT-työkaluvaunut**, täysin ulosvedettävät vetolaatikot ja vetolaatikoiden mitoitus **20 G × 16 G** / 500 × 400 mm (L × S).

Työkaluvaunut nro 914520 – 914582.

**Toimituksen sisältö:**

Kovavaahtoalusta (tyhjä) nro 952001 koko 955028: 1 kpl

GARANT-kärkisarja, 61-osainen, nro 676040: 1 kpl

Pienille osille tarkoitettu GARANT easyPick -lokero nro 951211 koko 3×3/1: 2 kpl

pienin sopiva vetolaatikon etukorkeus: 125 mm

Vetolaatikoiden hyötyala G: 20×16

Leveys: 500 mm

Syvyys: 400 mm

Leveys G: 20

Syvyys G: 16

**Tekninen kuvaus**

Työkalujen lukumäärä	62
Syvyys G	16
Leveys G	20
Vetolaatikoiden hyötyala G	20×16
Syvyys	400 mm
Leveys	500 mm
Malli	työkaluvaunun vetolaatikkoon
Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on	125 mm
Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on	200 mm
Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus	50 mm
soveltuu työpistevarustelulle	työkaluvaunu
pienin sopiva vetolaatikon etukorkeus	125 mm
Tuotetyyppi	Kovavaahtoalusta

## Tarvikkeet

Bits-teräsarja 61 osaa	676040
3X3/1	951211 3X3/1
Pienosarasiat Korkeus / tyypp 46/2	960650 46/2
Kovavaahtoalusta työkalusarjoille sopii kovavaahtosarjaan 955028	952001 955028
Kovavaahtoalusta työkalusarjoille sopii kovavaahtosarjaan 915415	915500 915415