


**Garant**

## Tarkkuus-lukkorengaspihtisarja, Työkalujen lukumäärä: 8



### Tilautiedot

Tilausnumero	954210 8
GTIN	4062406157524
Tuoteluokka	91A

### Kuvaus

#### Malli:

Yleistyökalusarjat kaksivärisellä PE-kovavaahtoalustalla. Tiiviskuplainen vahto on öljynkestävä eikä ime mitään nesteitä. Pintakerros on antrasiitinvärinen ja työkalujen alla oleva harmaa kontrastiväri osoittaa, mikä työkalu puuttuu alustalta.

Kovavaahtoalustat täyttävät 1/4 (10 G × 8 G tai 250 × 200 mm) tai 1/2 (20 G × 8 G tai 500 × 200 mm) laatikon hyötyalasta.

#### Sopii:

**Uudet** GARANT -työkaluvaunut, täysin ulosvedettävät laatikot ja uusi laatikoiden mitoitus: **20 G** × **16 G** tai 500 × 400 mm (L × S).

#### Toimituksen sisältö:

Kovavaahtoalusta (tyhjä) nro 952001 koko 954210: 1 kpl

GARANT-tarkkuus-lukkorengaspihdit, nro 719870 koot A0, A1, A2; A3: kutakin 1 kpl

GARANT-tarkkuus-lukkorengaspihdit, nro 719770 koot J0; J1; J2; J3: kutakin 1 kpl

### Tekninen kuvaus

Leveys G	8
Syvyys	500 mm
Syvyys G	20
Työkalujen lukumäärä	8
Leveys	200 mm
Malli	pihtien kanssa

Paino	1,462 kg
Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus	30 mm
Vetolaatikon täyttöaste G	8×20
Tuotetyyppi	Kovavaahtovalusta

### Tarvikkeet

Tarkkuuslukkorengaspihdit Tyyppi A3	719870 A3
Tarkkuuslukkorengaspihdit Tyyppi A0	719870 A0
Tarkkuuslukkorengaspihdit Tyyppi A1	719870 A1
Tarkkuuslukkorengaspihdit Tyyppi J1	719770 J1
Tarkkuuslukkorengaspihdit Tyyppi A2	719870 A2
Tarkkuuslukkorengaspihdit Tyyppi J0	719770 J0
Tarkkuuslukkorengaspihdit Tyyppi J3	719770 J3
Tarkkuuslukkorengaspihdit Tyyppi J2	719770 J2
Kovavaahtovalusta työkalusarjoille sopii kovavaahtosarjaan 954210	952001 954210