



Ruuviaivainsarja, Työkalujen lukumäärä: 11



Tilaustiedot

Tilausnumero	953438 11
GTIN	2050002011816
Tuoteluokka	91A

Kuvaus

Malli:

Yleistyökalusarjat kaksivärisellä PE-kovavaahtoalustalla. Tiiviskuplainen vaaho on öljynkestävä eikä ime nesteitä. **Pintakerroksen väri on antrasiitti**, sen alla oleva **sininen kontrastiväri** osoittaa, että työkaluja puuttuu.

Toimituksen sisältö:

Kovavaahtoalusta (tyhjä) nro 952001 koko 953438: 1 kpl

WERA-ruuvitaltta urakantaruuveille nro 662200 koot 2,5; 3; 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8: kutakin 1 kpl

WERA-ruuvinväännin Phillips-ruuveille nro 668260 koot 0; 1; 2; 3: kutakin 1 kpl

Tekninen kuvaus

Syvyys	500 mm
Työkalujen lukumäärä	11
Leveys G	8
Työkalujen lukumäärä	11
Leveys	200 mm
Syvyys G	20
Paino	0,846 kg
Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus	30 mm
Vetolaatikon täyttöaste G	8x20

Tuotetyyppi	Kovavaahtoalusta
-------------	------------------

Tarvikkeet

Ruuvitaltta Phillips-ruuveille, pyöröterästerä Ristikantakoko 0	668260 0
Vakioruuvitaltta urakantaruuveille, Kraftform-kahva Terän leveys b 4 mm	662200 4
Ruuvitaltta Phillips-ruuveille, pyöröterästerä Ristikantakoko 3	668260 3
Vakioruuvitaltta urakantaruuveille, Kraftform-kahva Terän leveys b 6,5 mm	662200 6,5
Ruuvitaltta Phillips-ruuveille, pyöröterästerä Ristikantakoko 2	668260 2
Ruuvitaltta Phillips-ruuveille, pyöröterästerä Ristikantakoko 1	668260 1
Vakioruuvitaltta urakantaruuveille, Kraftform-kahva Terän leveys b 2,5 mm	662200 2,5
Vakioruuvitaltta urakantaruuveille, Kraftform-kahva Terän leveys b 5,5 mm	662200 5,5
Vakioruuvitaltta urakantaruuveille, Kraftform-kahva Terän leveys b 3,5 mm	662200 3,5
Vakioruuvitaltta urakantaruuveille, Kraftform-kahva Terän leveys b 3 mm	662200 3
Kovavaahtoalusta työkalusarjoille sopii kovavaahtosarjaan 953438	952001 953438
Vakioruuvitaltta urakantaruuveille, Kraftform-kahva Terän leveys b 8 mm	662200 8