

Hienomekaniikkasarja, Työkalujen lukumäärä: 14



Tilaustiedot

Tilausnumero	954860 14
GTIN	2050002004474
Tuoteluokka	91A

Kuvaus

Malli:

Yleistyökalusarjat kaksivärisellä PE-kovavaahtoalustalla. Tiiviskuplainen vaaho on öljynkestävä eikä ime nesteitä. **Pintakerroksen väri on antrasiitti**, sen alla oleva **sininen kontrastiväri** osoittaa, että työkaluja puuttuu.

Toimituksen sisältö:

Kovavaahtoalusta (tyhjä) nro 952001 koko 954860: 1 kpl

Kellosepän luuppi, nro 490702 koko 10: 1 kpl

HOLEX kellosepän ruuvitaltta urakantaruuveille, nro 669005 koot 1; 1,5; 1,8; 2,3; 3,0; 3,5: kutakin 1 kpl

HOLEX-kellosepän ruuvitaltta Phillips-ruuveille nro 669015 koko 0; 1: kutakin 1 kpl

Hienomekaanikon pihdit, nro 716100 koko 125: 1 kpl

Hienomekaanikon GARANT-sivuleikkuri nro 725390, koko 110: 1 kpl

HOLEX-pinsetit, teräväkärkiset, nro 727520 koko N: 1 kpl

HOLEX-pinsetit, tylpät, nro 727550 koko N: 1 kpl

HOLEX-pinsetit, taivutetut, nro 727600 koko N: 1 kpl

Tekninen kuvaus

Leveys G	8
Syvyys	250 mm

Työkalujen lukumäärä	14
Syvyys G	10
Leveys	200 mm
Malli	työkalusarjan kanssa
Paino	0,354 kg
Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus	30 mm
Vetolaatikon täyttöaste G	8×10
Tuotetyyppi	Kovavaahtoalusta

Tarvikkeet

Kellosepän uraruuvimeisseli Terän leveys b 1,8 mm	669005 1,8
Kellosepän ruuvimeisseli Phillips-ruuveille Ristikantakoko 0	669015 0
Kellosepän uraruuvimeisseli Terän leveys b 3,0 mm	669005 3,0
Pinsetit, terävät – 125 mm, muoto AA Raaka-aine N	727520 N
Hienomekaanikon sivuleikkurit, normaalimuoto Kokonaispituus 110 mm	725390 110
Kovavaahtoalusta työkalusarjoille sopii kovavaahtosarjaan 954860	952001 954860
Kellosepän uraruuvimeisseli Terän leveys b 3,5 mm	669005 3,5
Kellosepän luuppi Tech-Line Suurennus (x-kert.) 10	490702 10
Kellosepän ruuvimeisseli Phillips-ruuveille Ristikantakoko 1	669015 1
Pinsetit, tylppäkärkiset, kärjen leveys 3 mm, 145 mm, muoto 40 Raaka-aine N	727550 N
Kapeakärkiset pinsetit, taivutettu, 150 mm, muoto 22b Raaka-aine N	727600 N
Hienomekaanikon pihdit, kromatutlitteä-pyöreä Kokonaispituus 125 mm	716100 125
Kellosepän uraruuvimeisseli Terän leveys b 2,3 mm	669005 2,3
Kellosepän uraruuvimeisseli Terän leveys b 1,5 mm	669005 1,5

Kellosepän uraruuvimeisseli Terän leveys b 1 mm

669005 1