



## Pikasyöttöjyrsin MFH mini, Kierteellinen, Ø D / Terien lkm Z: 20/4mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	221960 20/4
GTIN	4960664741076
Tuoteluokka	250

### Tekninen kuvaus

Kiinnityskierre M	M10
Kääntöterän ruuvi	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Ø D <sub>3</sub>	13 mm
Sopiva kääntöterä	LOGU 0303..
Kokonaispituus L <sub>ges</sub>	30 mm
enimmäistyöstösyvyys a <sub>p max</sub>	1 mm
Terien lkm Z	4
Terän Ø D <sub>c</sub>	20 mm
Sisäjähdytys	kyllä
Porrastuspituus L kun α <sub>max</sub>	11,3 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D <sub>min</sub>	33 mm
Porrastuskulma α <sub>max</sub>	1,52 astetta
Pyöröporausjyrsintä Ø D <sub>max</sub>	38 mm
varren malli	Kierteellinen
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsintä

Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

---

## Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	229713
----------------	--------