




Hylsyavainsarja, täyseristetty, Työkalujen lukumäärä: 7



Tilaustiedot

Tilausnumero	954532 7
GTIN	2050002004344
Tuoteluokka	91A

Kuvaus

Malli:

Yleistyökalusarjat kaksivärisellä PE-kovavaahtoalustalla. Tiiviskuplainen vaaho on öljynkestävä eikä ime nesteitä. **Pintakerroksen väri on antrasiitti**, sen alla oleva **sininen kontrastiväri** osoittaa, että työkaluja puuttuu.

Toimituksen sisältö:

Kovavaahtoalusta (tyhjä) nro 952001 koko 954532: 1 kpl
WIHA-hylsyavain nro 622500 koot 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 13: kutakin 1 kpl

Tekninen kuvaus

Syvyys	500 mm
Työkalujen lukumäärä	7
Työkalujen lukumäärä	7
Leveys	200 mm
Leveys G	8
Paino	0,909 kg
Syvyys G	20
Malli	hylsyavainten kanssa
Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus	30 mm
Vetolaatikon täyttöaste G	8×20

Tuotetyyppi	Kovavaahtoalusta
-------------	------------------

Tarvikkeet

Hylsyavain, kahvatäyseristetyt Avainkoko 13 mm	622500 13
Hylsyavain, kahvatäyseristetyt Avainkoko 5,5 mm	622500 5,5
Hylsyavain, kahvatäyseristetyt Avainkoko 10 mm	622500 10
Hylsyavain, kahvatäyseristetyt Avainkoko 7 mm	622500 7
Kovavaahtoalusta työkalusarjoille sopii kovavaahtosarjaan 954532	952001 954532
Hylsyavain, kahvatäyseristetyt Avainkoko 9 mm	622500 9
Hylsyavain, kahvatäyseristetyt Avainkoko 6 mm	622500 6
Hylsyavain, kahvatäyseristetyt Avainkoko 8 mm	622500 8