

Garant**Hylsyavainsarja, 3/8 tuumaa, Työkalujen lukumäärä: 24****Tilaustiedot**

Tilausnumero	953707 24
GTIN	4062406157128
Tuoteluokka	91A

Kuvaus**Malli:**

Yleistyökalusarjat kaksivärisellä PE-kovavaahtoalustalla. Tiiviskuplainen vaahto on öljynkestävä eikä ime mitään nesteitä. Pintakerros on antrasiitinväriäinen ja työkalujen alla oleva harmaa kontrastiväri osoittaa, mikä työkalu puuttuu alustalta.

Kovavaahtoalustat täyttävät 1/4 (10 G × 8 G tai 250 × 200 mm) tai 1/2 (20 G × 8 G tai 500 × 200 mm) laatikon hyötyalasta.

Sopii:

Uudet GARANT -työkaluvaunut, täysin ulosvedettävät laatikot ja uusi laatikoiden mitoitus: **20 G × 16 G** tai 500 × 400 mm (L × S).

Vaahtokoot 10 G × 8 G sopivat Shadowboardeihin nro 923210 koko 250 (2 vaahtoa Shadowboardia kohti).

Toimituksen sisältö:

Kovavaahtoalusta (tyhjä) nro 952001 koko 953707: 1 kpl

GARANT-kuusikulmainen hylsy nro 637125 koko 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19: kutakin 1 kpl

GARANT-kuusikolohylsy, nro 637629 koot 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10: kutakin 1 kpl

GARANT-räikkä, suuntaa vaihtava, nro 635025 koko 3/8: 1 kpl

GARANT-jatkokappale, nro 635429 koot 75; 125: kutakin 1 kpl

GARANT-T-kahva nro 635729 koko 200: 1 kpl

GARANT-nivel, nro 636229 koko 3/8: 1 kpl

Tekninen kuvaus

Leveys G	8
Paino	1,318 kg
Syvyys	250 mm
Työkalujen lukumäärä	24
Syvyys G	10
Leveys	200 mm
Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus	30 mm
Vetolaatikon täyttöaste G	8×10
Vääntönelikulma	3/8 tuuma
Tuotetyyppi	Kovavaahtoalusta

Tarvikkeet

6-kulmainen ruuvitaltan kärki 3/8 tuumaa Kuusikulma 3 mm	637629 3
Kuusiohylysy 3/8 tuumaaSurface Drive Avainkoko 14 mm	637125 14
Räikkä, suunnanvaihdin, 3/8", poistonuppi Tyyppi 3/8	635025 3/8
Kuusiohylysy 3/8 tuumaaSurface Drive Avainkoko 15 mm	637125 15
Kuusiohylysy 3/8 tuumaaSurface Drive Avainkoko 13 mm	637125 13
Kuusiohylysy 3/8 tuumaaSurface Drive Avainkoko 11 mm	637125 11
Murrosnivel, 3/8 tuumaa Tyyppi 3/8	636229 3/8
6-kulmainen ruuvitaltan kärki 3/8 tuumaa Kuusikulma 6 mm	637629 6
Kuusiohylysy 3/8 tuumaaSurface Drive Avainkoko 19 mm	637125 19
Kuusiohylysy 3/8 tuumaaSurface Drive Avainkoko 16 mm	637125 16
Kuusiohylysy 3/8 tuumaaSurface Drive Avainkoko 8 mm	637125 8
Kuusiohylysy 3/8 tuumaaSurface Drive Avainkoko 9 mm	637125 9
	637629 4

6-kulmainen ruuvitaltan kärki 3/8 tuumaa Kuusikulma 4 mm

Jatkokappale, 3/8" Kokonaispituus 75 mm

635429 75

Kuusiohylysy 3/8 tuumaaSurface Drive Avainkoko 10 mm

637125 10

Kuusiohylysy 3/8 tuumaaSurface Drive Avainkoko 12 mm

637125 12

Kuusiohylysy 3/8 tuumaaSurface Drive Avainkoko 7 mm

637125 7

T-väännin, 3/8 tuumaa Kokonaispituus 200 mm

635729 200

Kuusiohylysy 3/8 tuumaaSurface Drive Avainkoko 17 mm

637125 17

Kuusiohylysy 3/8 tuumaaSurface Drive Avainkoko 18 mm

637125 18

6-kulmainen ruuvitaltan kärki 3/8 tuumaa Kuusikulma 7 mm

637629 7

Kovavaahtoalusta työkalusarjoille sopii kovavaahtosarjaan 953707

952001 953707

Jatkokappale, 3/8" Kokonaispituus 125 mm

635429 125

6-kulmainen ruuvitaltan kärki 3/8 tuumaa Kuusikulma 5 mm

637629 5

6-kulmainen ruuvitaltan kärki 3/8 tuumaa Kuusikulma 10 mm

637629 10

6-kulmainen ruuvitaltan kärki 3/8 tuumaa Kuusikulma 8 mm

637629 8