




Ruuviaivainsarja, Työkalujen lukumäärä: 9



Tilaustiedot

Tilausnumero	953441 9
GTIN	2050002004252
Tuoteluokka	91A

Kuvaus

Malli:

Yleistyökalusarjat kaksivärisellä PE-kovavaahtoalustalla. Tiiviskuplainen vaaho on öljynkestävä eikä ime mitään nesteitä. Pintakerros on antrasiitinvärinen ja työkalujen alla oleva harmaa kontrastiväri osoittaa, mikä työkalu puuttuu alustalta.

Kovavaahtoalustat täyttävät 1/4 (10 G × 8 G tai 250 × 200 mm) tai 1/2 (20 G × 8 G tai 500 × 200 mm) laatikon hyötyalasta.

Sopii:

Uudet GARANT -työkaluvaunut, täysin ulosvedettävät laatikot ja uusi laatikoiden mitoitus: **20 G × 16 G** tai 500 × 400 mm (L × S).

Toimituksen sisältö:

Kovavaahtoalusta (tyhjä) nro 952001 koko 953441: 1 kpl

WERA-ruuvitaltta urakantaruuveille nro 660100 koot 3,5; 4; 5,5; 7; 10: kutakin 1 kpl

WERA-ruuvinväännin Phillips-ruuveille nro 667700 koot 0; 1; 2; 3: kutakin 1 kpl

Tekninen kuvaus

Syvyys	500 mm
Leveys	200 mm
Työkalujen lukumäärä	9
Syvyys G	20
Leveys G	8
Paino	0,984 kg

Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus	30 mm
Vetolaatikon täyttöaste G	8x20
Tuotetyyppi	Kovavaahtoalusta

Tarvikkeet

Ruuvinväännin Phillips-ruuveille, Kraftform-kahva Ristikantakoko 2	667700 2
Ruuvitaltta, urakantaruuveille, Kraftform-kahva Terän leveys b 10 mm	660100 10
Ruuvitaltta, urakantaruuveille, Kraftform-kahva Terän leveys b 5,5 mm	660100 5,5
Ruuvitaltta, urakantaruuveille, Kraftform-kahva Terän leveys b 3,5 mm	660100 3,5
Ruuvinväännin Phillips-ruuveille, Kraftform-kahva Ristikantakoko 3	667700 3
Ruuvitaltta, urakantaruuveille, Kraftform-kahva Terän leveys b 7 mm	660100 7
Ruuvinväännin Phillips-ruuveille, Kraftform-kahva Ristikantakoko 1	667700 1
Ruuvinväännin Phillips-ruuveille, Kraftform-kahva Ristikantakoko 0	667700 0
Ruuvitaltta, urakantaruuveille, Kraftform-kahva Terän leveys b 4 mm	660100 4
Kovavaahtoalusta työkalusarjoille sopii kovavaahtosarjaan 953441	952001 953441