

**Garant****Tarkkuuslukkorengaspihtisarja sisäpuolinen, Työkalujen lukumäärä: 8****Tilaustiedot**

Tilausnumero	954217 8
GTIN	4062406157586
Tuoteluokka	91A

**Kuvaus****Malli:**

Yleistyökalusarjat kaksivärisellä PE-kovavaahtoalustalla. Tiiviskuplainen vaaho on öljynkestävä eikä ime mitään nesteitä. Pintakerros on antrasiitinväriinen ja työkalujen alla oleva harmaa kontrastiväri osoittaa, mikä työkalu puuttuu alustalta.

Kovavaahtoalustat täyttävät 1/4 (10 G × 8 G tai 250 × 200 mm) tai 1/2 (20 G × 8 G tai 500 × 200 mm) laatikon hyötyalasta.

**Sopii:**

**Uudet** GARANT -työkaluvaunut, täysin ulosvedettävät laatikot ja uusi laatikoiden mitoitus: **20 G × 16 G** tai 500 × 400 mm (L × S).

**Toimituksen sisältö:**

Kovavaahtoalusta (tyhjä) nro 952001 koko 954217: 1 kpl

GARANT-tarkkuus-lukkorengaspihdit, nro 719770 koot J0; J1; J2; J3; J01; J11; J21; J31: kutakin 1 kpl

**Tekninen kuvaus**

Syvyys	500 mm
Leveys	200 mm
Syvyys G	20
Leveys G	8
Työkalujen lukumäärä	8
Malli	pihtien kanssa

Paino	1,491 kg
Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus	30 mm
Vetolaatikon täyttöaste G	8x20
Tuotetyyppi	Kovavaahtoalusta

## Tarvikkeet

Tarkkuuslukkorengaspihdit Tyyppi J21	719770 J21
Tarkkuuslukkorengaspihdit Tyyppi J11	719770 J11
Tarkkuuslukkorengaspihdit Tyyppi J0	719770 J0
Kovavaahtoalusta työkalusarjoille sopii kovavaahtosarjaan 954217	952001 954217
Tarkkuuslukkorengaspihdit Tyyppi J01	719770 J01
Tarkkuuslukkorengaspihdit Tyyppi J3	719770 J3
Tarkkuuslukkorengaspihdit Tyyppi J2	719770 J2
Tarkkuuslukkorengaspihdit Tyyppi J1	719770 J1
Tarkkuuslukkorengaspihdit Tyyppi J31	719770 J31