



Työkalujen säilytysjärjestelmäsarja 2 vetolaatikkolle, Tyyppi: H1



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 955061 H1 |
| GTIN | 4062406158460 |
| Tuoteluokka | 91A |

Kuvaus

Malli:

Yleistyökalusarjat kaksivärisellä PE-kovavaahtoalustalla. Tiiviskuplainen vahto on öljynkestävä eikä ime mitään nesteitä. Pintakerros on antrasiitinvärinen ja työkalujen alla oleva harmaa kontrastiväri osoittaa, mikä työkalu puuttuu alustalta.

Kovavaahtoalustat täyttävät 1/4 (10 G × 8 G tai 250 × 200 mm) tai 1/2 (20 G × 8 G tai 500 × 200 mm) laatikon hyötyalasta.

Sopii:

GARANT-työkaluvaunut, täysin ulosvedettävät vetolaatikot ja vetolaatikoiden mitoitus **20 G × 16 G / 500 × 400 mm (L × S)**.

Työkaluvaunut nro 914520 – 914582.

Toimituksen sisältö:

Kiintolenkkiavainsarja nro 952435 koko 19: 1 kpl

Ruuvitalttavalikoima 953444 koko 11: 1 kpl

Pihtivalikoima nro 954207 koko 5: 1 kpl

Hylsyavainvalikoima nro 953704 koko 20: 1 kpl

Taivutettu kuusiokoloavainvalikoima nro 953147 koko 17: 1 kpl

soveltuu työpistevarustelulle: työkaluvaunu

Tekninen kuvaus

| | |
|---|------------------------------|
| Malli | työkaluvaunun vetolaatikkoon |
| Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on | 75 mm |
| Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on | 125 mm |
| Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on | 200 mm |
| soveltuu työpistevarustelulle | työkaluvaunu |
| Tuotetyyppi | Kovavaahtoalusta |

Tarvikkeet

| | |
|---|---------------|
| Ruuvitaltta Phillips-ruuveille, voimakahva Ristikantakoko 1 | 668401 1 |
| 6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 9 mm | 631020 9 |
| Kovavaahtoalusta työkalusarjoille sopii kovavaahtosarjaan 953444 | 952001 953444 |
| Kiintolenkkiavainsarja Avainten määrä 19 | 613960 19 |
| Ruuvitaltta urakantaruuveille, voimakahva Terän leveys b 10 mm | 660701 10 |
| Kovavaahtoalusta työkalusarjoille sopii kovavaahtosarjaan 953147 | 952001 953147 |
| 6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 8 mm | 631020 8 |
| Ruuvitaltta urakantaruuveille, voimakahva Terän leveys b 8 mm | 660701 8 |
| 6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 5 mm | 631020 5 |
| Kärkipihdit – suorat, kiiltävät Kokonaispituus 200 mm | 713200 200 |
| Kovavaahtoalusta työkalusarjoille sopii kovavaahtosarjaan 955110 | 952001 955110 |
| 6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 4 mm | 631020 4 |
| Kuusiokoloavainsarja, taivutettu niklattu Ruuvinvääntimien lkm. 9 | 627225 9 |
| 6-kulmainen ruuvitaltan kärki, 1/4 tuumaa lyhyt Kuusikulma 4 mm | 631720 4 |
| Jatkokappale, 1/4" Kokonaispituus 150 mm | 632420 150 |

| | |
|--|---------------|
| 6-kulmainen ruuvitaltan kärki, 1/4 tuumaa lyhyt Kuusikulma 6 mm | 631720 6 |
| Ruuvitaltta Phillips-ruuveille, voimakahva Ristikantakoko 3 | 668401 3 |
| Kovavaahtoalusta työkalusarjoille sopii kovavaahtosarjaan 954207 | 952001 954207 |
| Ruuvitaltta urakantaruuveille, voimakahva Terän leveys b 2,5 mm | 660701 2,5 |
| Vesipumppupihdit, muovipäällysteiset kahvat Kokonaispituus 300 mm | 706151 300 |
| 6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 13 mm | 631020 13 |
| Ruuvitaltta urakantaruuveille, voimakahva Terän leveys b 3,5 mm | 660701 3,5 |
| Ruuvitaltta urakantaruuveille, voimakahva Terän leveys b 5,5 mm | 660701 5,5 |
| Ruuvitaltta Phillips-ruuveille, voimakahva Ristikantakoko 2 | 668401 2 |
| Ruuvitaltta Phillips-ruuveille, voimakahva Ristikantakoko 0 | 668401 0 |
| Kaarimikrometri Mittausalue 0-25 mm | 420402 0-25 |
| T-väänin, 1/4 tuumaa Kokonaispituus 116 mm | 633029 116 |
| Räikkä, suunnanvaihdin, 1/4", poistonuppi Tyyppi 1/4 | 632090 1/4 |
| Ruuvitaltta urakantaruuveille, voimakahva Terän leveys b 7 mm | 660701 7 |
| 6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 12 mm | 631020 12 |
| 6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 5,5 mm | 631020 5,5 |
| 6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 7 mm | 631020 7 |
| Käsikahva, Multicraft-varsi 1/4 tuumaa | 632835 |
| 6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 11 mm | 631020 11 |
| Sivuleikkuri, kiiltävä Kokonaispituus 160 mm | 725250 160 |
| Linjapihdit vanadiiniä, kirkkaat Kokonaispituus 180 mm | 703000 180 |
| 6-kulmainen ruuvitaltan kärki, 1/4 tuumaa lyhyt Kuusikulma 3 mm | 631720 3 |
| 6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 10 mm | 631020 10 |
| | 412680 150 |

Digitaalinen työntömitta IP54, tiedonsiirtoliitäntä
Mittausalue 150 mm

| | |
|---|---------------|
| Permanenttikynä Kirjoitusväri B | 085130 B |
| Räikkä, suunnanvaihdin, 1/4", poistonuppi | 632300 |
| Kovavaahtoalusta työkalusarjoille sopii kovavaahtosarjaan 953704 | 952001 953704 |
| 6-kulmainen ruuvitaltan kärki, 1/4 tuumaa lyhyt Kuusikulma 5 mm | 631720 5 |
| Taivutettu ruuvinväänninsarja Torx®-ruuveille kuulapää Ruuvinvääntimien lkm. 8 | 624921 8 |
| Kärkipihdit – taivutetut, kiiltävät Kokonaispituus 200 mm | 713600 200 |
| Käsikahva, 1/4 tuumaa Kokonaispituus 150 | 632840 150 |
| 6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 6 mm | 631020 6 |
| Rullanauhamitta, ikkuna nauhan pituus 2,5 m | 462201 2,5 |
| Kovavaahtoalusta työkalusarjoille sopii kovavaahtosarjaan 952435 | 952001 952435 |
| 6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 4,5 mm | 631020 4,5 |
| Ruuvitaltta urakantaruuveille, voimakahva Terän leveys b 3 mm | 660701 3 |
| Muovinen taittomitta Pituus 1 m | 466200 1 |
| Vesipumppupihdit, muovipäällysteiset kahvat Kokonaispituus 300 mm | 706150 300 |