

HOLEX**Sähköasentajan täyseristetty ruuvinväännin, Työkalujen lukumäärä: 11****Tilaustiedot**

Tilausnumero	954534 11
GTIN	4062406157739
Tuoteluokka	91A

Kuvaus**Malli:**

Yleistyökalusarjat kaksivärisellä PE-kovavaahtoalustalla. Tiiviskuplainen vaaho on öljynkestävä eikä ime nesteitä. **Pintakerroksen väri on antrasiitti**, sen alla oleva **sininen kontrastiväri** osoittaa, että työkaluja puuttuu.

Toimituksen sisältö:

Kovavaahtoalusta (tyhjä) nro 952001 koko 954534: 1 kpl

HOLEX sähköasentajan ruuvitaltta urakantaruuveille nro 663301 koot 2,5; 3; 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8: kutakin 1 kpl

HOLEX-sähköasentajan uraruuvitaltta Phillips-ruuveille nro 668631, koot 0; 1; 2; 3: kutakin 1 kpl

Tekninen kuvaus

Työkalujen lukumäärä	11
Leveys	200 mm
Syvyys	500 mm
Leveys G	8
Työkalujen lukumäärä	11
Syvyys G	20
Malli	täyseristettyjen VDE-työkalujen kanssa
Paino	0,887 kg

Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus	30 mm
Vetolaatikon täyttöaste G	8x20
Tuotetyyppi	Kovavaahtoalusta

Tarvikkeet

Sähköasentajan ruuvinväännin Phillips-ruuveilletäyseristetyt Ristikantakoko 0	668631 0
Sähköasentajan ruuvitaltta urakantaruuveilletäyseristys Terän leveys b 8 mm	663301 8
Kovavaahtoalusta työkalusarjoille sopii kovavaahtosarjaan 954534	952001 954534
Sähköasentajan ruuvinväännin Phillips-ruuveilletäyseristetyt Ristikantakoko 3	668631 3
Sähköasentajan ruuvinväännin Phillips-ruuveilletäyseristetyt Ristikantakoko 1	668631 1
Sähköasentajan ruuvitaltta urakantaruuveilletäyseristys Terän leveys b 4 mm	663301 4
Sähköasentajan ruuvitaltta urakantaruuveilletäyseristys Terän leveys b 5,5 mm	663301 5,5
Sähköasentajan ruuvitaltta urakantaruuveilletäyseristys Terän leveys b 3,5 mm	663301 3,5
Sähköasentajan ruuvitaltta urakantaruuveilletäyseristys Terän leveys b 2,5 mm	663301 2,5
Sähköasentajan ruuvinväännin Phillips-ruuveilletäyseristetyt Ristikantakoko 2	668631 2
Sähköasentajan ruuvitaltta urakantaruuveilletäyseristys Terän leveys b 6,5 mm	663301 6,5
Sähköasentajan ruuvitaltta urakantaruuveilletäyseristys Terän leveys b 3 mm	663301 3