



Hylsyavainsarja, 3/8 tuumaa, Työkalujen lukumäärä: 24



Tilaustiedot

Tilausnumero	953710 24
GTIN	4062406157159
Tuoteluokka	91A

Kuvaus

Malli:

Yleistyökalusarjat kaksivärisellä PE-kovavaahtoalustalla. Tiiviskuplainen vaahto on öljynkestävä eikä ime mitään nesteitä. Pintakerros on antrasiitinväriäinen ja työkalujen alla oleva harmaa kontrastiväri osoittaa, mikä työkalu puuttuu alustalta.

Kovavaahtoalustat täyttävät 1/4 (10 G × 8 G tai 250 × 200 mm) tai 1/2 (20 G × 8 G tai 500 × 200 mm) laatikon hyötyalasta.

Sopii:

Uudet GARANT -työkaluvaunut, täysin ulosvedettävät laatikot ja uusi laatikoiden mitoitus: **20 G × 16 G** tai 500 × 400 mm (L × S).

Vaahtokoot 10 G × 8 G sopivat Shadowboardeihin nro 923210 koko 250 (2 vaahtoa Shadowboardia kohti).

Toimituksen sisältö:

Kovavaahtoalusta (tyhjä) nro 952001 koko 953710: 1 kpl

HOLEX-kuusikulmainen hylsy, nro 637220 koot 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19: kutakin 1 kpl

HOLEX-kuusiokärkihylsy nro 637620 koot 3; 4; 5; 6; 8; 10: kutakin 1 kpl

HOLEX-räikkä, suuntaa vaihtava, nro 635090 koko 3/8: 1 kpl

HOLEX-jatkokappale, nro 635420 koko 75; 125: kutakin 1 kpl

HOLEX-T-kahva nro 635720 koko 200: 1 kpl

HOLEX-nivel, nro 636220 koko 3/8: 1 kpl

Tekninen kuvaus

Leveys	200 mm
Leveys G	8
Työkalujen lukumäärä	24
Syvyys G	10
Syvyys	250 mm
Paino	1,384 kg
Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus	30 mm
Vetolaatikon täyttöaste G	8×10
Vääntönelikulma	3/8 tuuma
Tuotetyyppi	Kovavaahtoalusta

Tarvikkeet

6-kulmainen ruuvitaltan kärki, 3/8 tuumaa Kuusikulma 4 mm	637620 4
6-kulmainen ruuvitaltan kärki, 3/8 tuumaa Kuusikulma 6 mm	637620 6
6-kulmainen ruuvitaltan kärki, 3/8 tuumaa Kuusikulma 10 mm	637620 10
Kuusiohylsy 3/8 tuumaa Avainkoko 19 mm	637220 19
6-kulmainen ruuvitaltan kärki, 3/8 tuumaa Kuusikulma 5 mm	637620 5
6-kulmainen ruuvitaltan kärki, 3/8 tuumaa Kuusikulma 8 mm	637620 8
Jatkokappale, 3/8" Kokonaispituus 125 mm	635420 125
Jatkokappale, 3/8" Kokonaispituus 75 mm	635420 75
Kovavaahtoalusta työkalusarjoille sopii kovavaahtosarjaan 953710	952001 953710
Kuusiohylsy 3/8 tuumaa Avainkoko 13 mm	637220 13

Kuusiohylysy 3/8 tuumaa Avainkoko 9 mm	637220 9
Kuusiohylysy 3/8 tuumaa Avainkoko 15 mm	637220 15
Kuusiohylysy 3/8 tuumaa Avainkoko 12 mm	637220 12
Kuusiohylysy 3/8 tuumaa Avainkoko 7 mm	637220 7
T-väännin, 3/8 tuumaa Kokonaispituus 200 mm	635720 200
Murrosnivel, 3/8 tuumaa Tyyppi 3/8	636220 3/8
Kuusiohylysy 3/8 tuumaa Avainkoko 14 mm	637220 14
Kuusiohylysy 3/8 tuumaa Avainkoko 10 mm	637220 10
Räikkä, suunnanvaihdin, 3/8", poistonuppi Tyyppi 3/8	635090 3/8
Kuusiohylysy 3/8 tuumaa Avainkoko 18 mm	637220 18
Kuusiohylysy 3/8 tuumaa Avainkoko 11 mm	637220 11
6-kulmainen ruuvitaltan kärki, 3/8 tuumaa Kuusikulma 3 mm	637620 3
Kuusiohylysy 3/8 tuumaa Avainkoko 17 mm	637220 17
Kuusiohylysy 3/8 tuumaa Avainkoko 16 mm	637220 16
Kuusiohylysy 3/8 tuumaa Avainkoko 8 mm	637220 8