



Pikasyöttöjyrsin MFH mini, Kierteellinen, Ø D / Terien lkm Z: 25/4mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	221960 25/4
GTIN	4960664741106
Tuoteluokka	250

Tekninen kuvaus

Kiinnityskierre M	M12
Kokonaispituus L_{ges}	35 mm
enimmäistyöstösyvyys $a_{p\ max}$	1 mm
Ø D_3	18 mm
Terien lkm Z	4
Sopiva kääntöterä	LOGU 0303..
Kääntöterän ruuvi	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Terän Ø D_c	25 mm
Sisäjähdytys	kyllä
Porrastuspituus L kun α_{max}	16,3 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D_{min}	43 mm
Porrastuskulma α_{max}	1,05 astetta
Pyöröporausjyrsintä Ø D_{max}	48 mm
varren malli	Kierteellinen
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsintä

Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	229713
----------------	--------